

Fascetta Fermacavi da 10cm - Fascetta in Plastica Stringicavo Larga 2mm, Diametro del Fascio 22mm, Resistenza alla Trazione 8kg - Autobloccante -94V-2/UL - Confezione da 1000 pezzi - Bianca

ID prodotto: CBMZT4NK



Queste fascette di cablaggio extra-piccolo consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di intradarli e organizzarli. Sono incluse 1000 fascette di cablaggio di colore bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 10 cm e fissano fasci di cavi fino a 22 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 8 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)

Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **1000 STÜCK KABELBINDER:** Ordnen Sie Kabel mit 10 cm langen Weißen Kabelbindern, für Bündeldurchmesser bis zum 22 mm, mit gebogener Spitze; werkzeuglose Installation; UL Dateinummer: E97527
- **CONFEZIONE DA 1000 PEZZI DI FASCETTE PER CAVI:** Queste fascette in plastica nere da 10 cm a punta curva consentono di tenere in ordine fasci di cavi dal diametro di 22mm. Installazione senza attrezzi, numero di fascicolo UL: E97527
- **STRUTTURA INDUSTRIALE:** Queste fascette serracavo, robuste e regolabili sono realizzate in resistente Nylon 66, possono sostenere un peso massimo di 8,2 kg e sono conformi alla normativa antincendio UL94 V-2
- **DIVERSE MISURE:** Queste fascette stringicavo sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 15 cm per fasci di diametro 39 mm - 20 cm per fasci di diametro 55 mm - 25 cm per fasci di diametro 68 mm - Nero o Bianco

- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** Classificazione di infiammabilità 94V-2 - Certificato UL - Approvato CE - Certificazione LIoyd's - RoHS - Conforme TAA

- **RIDUCE IL DISORDINE:** Semplice da installare, da stringere e da vedere, queste piccole fascette in plastica per cablaggio sono ideali per riorganizzare la postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Supporto: 2 anni

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.1 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.2 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1000
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.7 oz [274.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1000 - Fascette per cavi
--------------------------	--------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

