

1000 Pack 6" Cable Ties - Black Medium Nylon/Plastic Zip Tie - Adjustable Electrical/Network Cable Wraps/-40 to +85C Temp/94V-2 Fire & UL Rated TAA

Product ID: CBMZT6BK



Estas bridas de tamaño mediano le permiten fijar de forma práctica un mazo de varios cables, a fin de enrutarlos y organizarlos. Se incluyen 1000 bridas para cable (color negro), lo cual garantiza suficientes unidades de las que disponer.

Estos sujetacables plásticos para cables eléctricos tienen una longitud de 152,4mm y soportan mazos de cables de hasta 35,6mm de diámetro. Se instalan rápida y fácilmente, con tensión ajustable y diseño básico de una sola pieza: solución perfecta para organizar cables de red, de alimentación o de otro tipo, en su entorno doméstico o estación de trabajo de oficina.

Estas bridas están fabricadas en duradero nylon (66) y son resistentes y flexibles. Han sido sometidos a rigurosas pruebas con hasta 18,1kg de peso y cumplen con la clasificación UL94 V-2 sobre incendio, así como con las normas UL y certificación de registro de CE y Lloyd.

Para ajustarse a cualquier aplicación, StarTech.com le ofrece una amplia selección de bridas, en diferentes longitudes y colores:

Paquete de 100 bridas (101,6mm), de color negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 bridas (101,6mm) de color blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 bridas (101,6mm), de color negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 bridas (101,6mm) de color blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 bridas (152,4mm), de color negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 bridas (152,4mm) de color blanco (CBMZT6N)

Paquete de 1000 bridas (152,4mm), de color negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 bridas (152,4mm) de color blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 bridas (203,2mm), de color negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 bridas (203,2mm) de color blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 bridas (203,2mm), de color negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 bridas (203,2mm) de color blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 bridas (254mm), de color negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 bridas (254mm) de color blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 bridas (254mm), de color negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 bridas (254mm) de color blanco (CBMZT10NK)

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

Features

- **PAQUETE DE 100 BRIDAS:** Mantenga sus cables organizados con bridas de 152,4mm (color negro), para mazos de cables de 36mm de diámetro; instalación que no requiere herramientas
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** Con fabricación en duradero nylon 66, estas resistentes, flexibles y ajustables bridas han sido sometidas a pruebas con hasta 18,1kg de peso y cumplen con la clasificación UL94 V-2 sobre incendio
- **REDUZCA EL DESORDEN:** De fácil instalación, solo hay que apretar y mirar, estos sujetacables plásticos para cables eléctricos resultan ideales para reorganizar su estación de trabajo de casa o de su oficina; garantía de por vida de StarTech.com
- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Conforme con las normas UL | CE | Certificación de registro de CE y Lloyd | RoHS | Conforme con las normas TAA
- **MULTILONGITUD:** Disponibles en 254mm, para mazos de 68mm de diámetro | 152,4mm para mazos de 36mm | 203,2mm para mazos de 40mm | 254mm para mazos de 68mm | En color negro o blanco

Características Físicas	Warranty	2 Years
	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Nylon 66
	Longitud del Producto	0.2 in [4 mm]

Ancho del Producto 5.9 in [1.5 cm]

Altura del Producto 0.0 in [1 mm]

Peso del Producto 0.0 oz [0.7 g]

Información de la Caja	Longitud de la Caja	4.5 in [1.2 cm]
	Ancho de la Caja	10.2 in [2.6 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	26.1 oz [739.1 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Sujetacables
----------------------	---------------------	--------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

