

Fascette fermacavo riutilizzabili da 20 cm - 4 mm di larghezza, 55mm di diametro del fascio e resistenza alla trazione 22 kg, fascette in nylon autobloccanti, Omologati 94V-2/UL, 100 pezzi - bianco

ID prodotto: CBMZT8N



Queste fascette di cablaggio grande consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di instradarli e organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 20 cm e fissano fasci di cavi fino a 55 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 22 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)

Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO DA 100:** Mantieni i cavi organizzati con fascette di plastica da 20 cm con punta curva; Fascette serracavo bianco per fasci di cavi da 55 mm di diametro; installazione senza attrezzi; Certificazione UL: E97527
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente queste fascette di cablaggio flessibili e regolabili sono testate per sostenere fino a 22 kg di peso - Classificazione di infiammabilità UL94 V-2
- **MULTI LUNGHEZZA:** Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10 cm per fascio da 22 mm di diametro | 15 cm per fascio da 39 mm di diametro | 20 cm per fascio da 55 mm di diametro | 25 cm per fascio da 68 mm di diametro | Nero o Bianco
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** Classificazione di infiammabilità 94V-2 | Certificato UL | Approvato CE | Certificazione DNV-GL | RoHS | Conforme TAA

- DISORDINE RIDOTTO: facili da installare e da stringere, questi grande serracavo in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; garanzia StarTech.com di 2 anni

Caratteristiche
fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [1.2 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.1 in [12.9 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [144.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	100 - Fascette per cavi
-----------------------------	-------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.