

20 cm Witte Kabelbinders - 4 mm Breed, 55 mm Bundeldiameter, 22 kg Treksterkte - Zelfsluitende Snelbinders uit Nylon met Gebogen Punt, 94V-2/UL Listed, 1000 stuks

Productcode: CBMZT8NK



Deze large kabelbinders zijn handig om meerdere kabels te bundelen en beveiligen. Met deze set van 1000 witte tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze kabelbinders uit kunststof zijn 20 cm lang en geschikt voor kabelbundels met een diameter tot 55 mm. Ze bestaan uit één stuk en kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze sterke en flexibele tyraps zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn rigoureus getest om een gewicht van maximaal 22 kg te ondersteunen. Ze zijn ook UL Approved met UL94 V-2 brandbestendigheid rating en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders aan in verschillende lengtes en kleuren voor een brede waaier aan toepassingen:

Set van 100 Stuks - 10 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT4B)

Set van 100 Stuks - 10 cm Witte Kabelbinders (CBMZT4N)

Set van 1000 Stuks - 10 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT4BK)

Set van 1000 Stuks - 10 cm Witte Kabelbinders (CBMZT4NK)

Set van 100 Stuks - 15 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT6B)

Set van 100 Stuks- 15 cm Witte Kabelbinders (CBMZT6N)

Set van 1000 Stuks - 15 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT6BK)

Set van 1000 Stuks - 15 cm Witte Kabelbinders (CBMZT6NK)

Set van 100 Stuks- 20 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT8B)

Set van 100 Stuks - 20 cm Witte Kabelbinders (CBMZT8N)

Set van 1000 Stuks- 20 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT8BK)

Set van 1000 Stuks - 20 cm Witte Kabelbinders (CBMZT8NK)

Set van 100 Stuks - 25 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT10B)

Set van 100 Stuks - 25 cm Witte Kabelbinders (CBMZT10N)

Set van 1000 Stuks - 25 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT10BK)

Set van 1000 Stuks - 25 cm Witte Kabelbinders (CBMZT10NK)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **1000 STUKS KABELBINDERS:** Houd kabels met kabelbundeldiameter tot 55 mm georganiseerd met deze witte trekbandjes van 20 cm; Installatie zonder gereedschap; UL File Number: E97527
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Gemaakt van duurzaam UL-Listed Nylon 66 materiaal; Deze stevige en instelbare tie wraps werden getest om gewicht tot 22 kg te ondersteunen; UL94 V-2 brandbestendigheid tot 85C
- **VERSCHILLENDE LENGTES:** Snelbinders zijn ook verkrijgbaar in lengte 10 cm voor bundeldiameter 22 mm | lengte 15 cm voor bundeldiameter 39 mm | lengte 20 cm voor bundeldiameter 55 mm | lengte 25 cm voor bundeldiameter 68 mm | Zwart of Wit
- **BETROUWBARE VEILIGHEID:** 94V-2 Brandbestendigheid | UL Approved | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA Compliant
- **MINDER KABELWARBOEL:** Deze large plasticen tyraps zijn makkelijk te installeren en aan te spannen. Ideaal voor het reorganiseren van uw werkplek thuis of op kantoor; 2 jarige Garantie van

StarTech.com

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	Nylon 66
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	0.2 in [0.5 cm]
Hoogte product	0.1 in [0.2 cm]
Gewicht product	0.0 oz [1.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1000
Lengte Verpakking	10.9 in [27.8 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	3.0 in [7.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1000 - Kabelbinders
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.