

Fascette fermacavo da 15 cm con foro di montaggio - 3 mm di larghezza, 40 mm di diametro del fascio, 18 kg di resistenza alla trazione, Fascette di Nylon 66 autobloccanti con foro per le viti, Certificazione UL, confezione da 100

ID prodotto: CBMZTS10N6



Queste fascette di cablaggio medio con foro di montaggio consentono di raggruppare e fissare comodamente più cavi e di instradarli ed organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato (5 mm di diametro) che consente di legare i cavi e poi montarli a parete. Le fascette di cablaggio hanno una lunghezza di 15 cm e fissano fasci di cavi fino a 40 mm in diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare i cavi di rete, cavi di alimentazione, o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 18 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per adattarsi a qualsiasi applicazione, StarTech.com offre una selezione di queste fascette in diverse lunghezze:

Confezione da 100 - 110 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N4)

Confezione da 100 - 171,5 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N6)

Confezione da 100 - 219 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N8)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **FASCETTE FERMACAVI CON FORO DI MONTAGGIO - PACCO DA 100:** Mantieni i cavi organizzati con fascette bianco medio da 15 cm per fasci di cavi da 40 mm di diametro; fascetta autobloccante per legare i cavi facilmente; Certificazione UL: E97527
- **FORO DI MONTAGGIO INTEGRATO:** permette di montare un cavo coassiale, un filo telefonico RJ11, audio o video, i cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e i cavi USB ai battiscopa, le finiture in legno, il muro in cemento o cartongesso con una sola vite o un chiodo
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente e omologato UL, queste fascette di cablaggio sono testate per sostenere fino a 18 kg di peso; Classificazione di infiammabilità UL94 V-2 (fino a 85C); Certificazioni DNV-GL e ABS; RoHS; TAA
- **ALTRÉ DIMENSIONI DISPONIBILI:** fascette da elettricista disponibili nella lunghezza di 110 mm per fascio dal diametro di 24 mm (CBMZTS10N4); 171,5 mm per fascio dal diametro di 40 mm (CBMZTS10N6); 219 mm per fascio dal diametro di 52 mm(CBMZTS10N8)
- **VANTAGGIO STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Queste fascette regolabili sono coperte da garanzia StarTech.com di 2 anni e da supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 basato in Nord America.

#### Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]
Larghezza prodotto	0.1 in [3.7 mm]
Altezza prodotto	0.1 in [1.3 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [1.0 g]

#### Informazioni

confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	8.0 in [20.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.4 in [13.8 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [106.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	100 - Fascette per cavi
-----------------------------	-------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

