

2-poort CardBus Laptop USB 2.0 Adapter Kaart

Productcode: CBUSB22



Deze 2-poort CardBus USB 2.0 Adapter voegt twee USB 2.0-poorten toe aan uw laptop of pc, met ondersteuning voor high-speed USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De USB 2.0 CardBus-adapter biedt compatibiliteit met USB 1.1-apparaten voor een probleemloze werking met oudere USB-randapparatuur en ondersteunt hot-swapping voor de eenvoudige aansluiting van randapparatuur zonder de computer opnieuw te moeten opstarten. De CardBus-adapter is ontworpen als permanente USB 2.0-oplossing en wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit allerlei externe USB-apparaten aan op een laptop, zoals camera's, externe harde schijven, toetsenborden en muizen
- Voeg extra USB-poorten toe aan een laptop om meer apparaten aan te kunnen sluiten
- Gebruik USB 2.0-apparaten op een oudere laptop met alleen USB 1.1-poorten

Eigenschappen

- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten

- Levert tot 500mA stroom per poort via de optionele externe voedingsadapter
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	CardBus
Bus type	CardBus (PCMCIA)
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	PC Card (type II, Cardbus) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Minimale CPU-vereisten: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4, of beter
----------------------------	--

Voeding

Inclusief	Niet meegeleverd (niet vereist voor
-----------	-------------------------------------

voedingsadapter	standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	1.6 in [40 mm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [140 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	CardBus USB 2.0-kaart
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.