

Cable USB4 de 1m - Cable USB-C Certificado USB-IF 40Gbps - Cable USB Tipo C - Power Delivery PD de 100W 5A - Modo Alt DP 8K 120Hz/4K 240Hz - Compatible con Thunderbolt

ID del Producto: CC1M-40G-USB-CABLE



Este cable USB4 de 1m se conecta a dispositivos USB Tipo-C® (USB 3.2), Thunderbolt™ 4/3 y habilitados para PCIe, ofreciendo hasta 40 Gbps, vídeo 4K/8K y carga de 100W.

Este cable USB4 Tipo-C cuenta con la certificación USB-IF para garantizar la compatibilidad USB-C. Ofrece de forma fiable velocidades de transferencia constantes y una salida de DP de hasta 100 W. Es ideal para la transferencia de datos a 40 Gbps a dispositivos de almacenamiento externos compatibles con USB-C o como conexión de un solo cable desde una base USB-C a un portátil.

Este cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad USB-IF para cumplir las especificaciones USB4. Esto incluye normas eléctricas y mecánicas que garantizan un cable fiable y de alta calidad para dispositivos USB-C.

El cable USB4 admite vídeo de hasta 8K 120Hz o 4K 240Hz a través de DisplayPort 1.4 Alt Mode con DSC, HDR y HBR3, y es compatible con resoluciones duales 4K 60Hz e inferiores.

Alimente y cargue un portátil USB-C, como Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface con una salida de hasta 100 W a través de USB Power Delivery 3.0. Conecte el cable USB4 de un portátil a un cargador de pared USB-C o a una docking station.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transfiera datos a velocidades de 40 Gbps y 100 W de potencia a través de una conexión USB4
- Alimente y cargue dispositivos USB4/USB-C, Thunderbolt 4 y Thunderbolt 3
- Conéctese a un dispositivo de red USB-C externo o a un chasis/almacenamiento PCIe

Características

- ALTO RENDIMIENTO: El cable USB4 de 1m admite 40 Gbps, vídeo 4K/8K y 100 W de potencia - Los conectores USB Tipo-C ofrecen compatibilidad universal con portátiles USB-C y Thunderbolt 4/3, docking stations, monitores UHD y dispositivos USB-C portátiles
- CERTIFICADO USB-IF: El cable USB4 está certificado por USB-IF con el chip E-Marker, para una salida PD fiable y consistente a hosts y dispositivos USB-C - Soporta DisplayPort 1.4 con DSC - Cumple con PCIe 3.0 para almacenamiento PCIe externo
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados con robustos alivios de tensión para mayor durabilidad - Cable coaxial con blindaje de Mylar para una mayor protección EMI - La cubierta del cable de TPE no contiene halógenos y se ajusta a RoHS
- APLICACIONES: Permite la conectividad y la carga a través de dispositivos USB, Thunderbolt 4/3 y Modo Alt. de DP compatibles - Ideal para transferencias de datos o conexiones de alta velocidad - Acople y cargue un portátil USB-C a través de una conexión
- ESPECIFICACIONES: 1m - USB4 (40 Gbps) - Retrocompatible con USB 3.2/3.0/2.0 - DisplayPort 1.4 - Modo Alt. de DP con DSC/HDR/HBR3 - Hasta 8K120 Hz, 4K240 Hz - PCIe 3.0 (32 Gbps) - PD 100W - 30/34 AWG - Diámetro del cable: 4,95mm

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
---------------------------------------	--------

Longitud Máxima del Cable	3.3 ft [1 m]
Resolución Digital Máxima	8K 120Hz
Tipo y Velocidad	USB4 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Conecotor B	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 5% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]

Cable OD	0.2 in [5.0 mm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.4 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [53.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB4
---------------------	----------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

