

Câble USB4 de 1m 40Gbps, 240W (5A) Power Delivery, 8K 120Hz/4K 240Hz DP Alt Mode, Câble USB-C Certifié USB-IF - Compatible Thunderbolt

Nº de produit: CC1M-40G-USB-CABLE



Ce câble USB4 de 1 m se connecte à des appareils compatibles USB Type-C® (USB 3.2), Thunderbolt™ 4/3 et PCIe, offrant jusqu'à 40 Gbps, une vidéo 4K/8K et une charge de 100 W.

Ce câble USB4 Type-C est certifié USB-IF pour garantir une compatibilité USB-C. Il assure des débits de transfert constants et une sortie PD allant jusqu'à 100 W. Il est idéal pour un transfert de données à 40 Gbps vers des périphériques de stockage externes compatibles USB-C ou comme connexion unique entre une station d'accueil USB-C et un ordinateur portable.

Ce câble a subi des tests rigoureux de conformité USB-IF pour répondre aux spécifications USB4. Cela inclut des normes électriques et mécaniques qui garantissent un câble fiable et de haute qualité pour les appareils USB-C.

Le câble USB4 prend en charge des vidéos allant jusqu'à 8K 120Hz ou 4K 240Hz via le mode Alt DisplayPort 1.4 avec DSC, HDR et HBR3, et est compatible avec des résolutions doubles en 4K 60Hz et inférieures.

Alimentez et chargez un ordinateur portable USB-C, tel que l'Apple MacBook, le Lenovo ThinkPad ou le Microsoft Surface, avec une sortie allant jusqu'à 100 W via l'USB Power Delivery 3.0. Connectez le câble USB4 de l'ordinateur portable à un chargeur mural USB-C ou à une station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transfert de données à une vitesse de 40 Gbps et une puissance de 100 W sur une connexion USB4
- Alimentation et charge des appareils USB4/USB-C, Thunderbolt 4 et Thunderbolt 3
- Se connecter à un périphérique réseau USB-C externe ou à un châssis/stockage PCIe

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Le câble USB4 de 1m prend en charge 40Gbps, la vidéo 4K/8K et une puissance de 100W; Les connecteurs USB-C offrent une compatibilité universelle avec les PC USB-C et TB4/3, les stations d'accueil/écrans UHD/appareils USB-C portables
- CERTIFIÉ USB-IF : Le câble USB4 est certifié USB-IF avec la puce E-Marker, pour une sortie PD fiable et cohérente vers les hôtes et périphériques USB-C; Prend en charge DP 1.4 avec DSC; Conforme à PCIe 3.0 pour les châssis/stockages PCIe externes
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Connecteurs nickelés et serre-fils robustes pour plus de durabilité; Fil coaxial avec écran Mylar contre les interférences; Gaine de câble TPE respectueuse de l'environnement/non toxique/sans halogène/conforme à la directive RoHS
- APPLICATIONS : Permet la connectivité et la charge des appareils compatibles USB, Thunderbolt 4/3 et DP Alt Mode; Permet d'accueillir et de charger un PC USB-C via une seule connexion; Fonctionne avec les MacBooks Apple M1/M2/M3 Pro/Max
- CARACTÉRISTIQUES : 1m; USB4 (40 Gbps); Rétrocompatible avec USB 3.2/3.0/2.0; DisplayPort 1.4 DP Alt Mode avec DSC/HDR/HBR3; Jusqu'à 8K 120Hz, 4K 240Hz; PCIe 3.0 (32 Gbps); 100W PD; 30/34AWG; Diamètre extérieur du câble : 4,95mm

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Active or Passive Adapter Passif

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers

Performance

Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s

Longueur max. de 3.3 ft [1 m]

câble

Résolutions numériques max.	8K 120Hz
Type et débit	USB4 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gb/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Connecteur B	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]

Dia. ext. du câble	0.2 in [5.0 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [6.4 mm]
Poids du produit	1.9 oz [53.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.4 in [18.7 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	2.0 oz [58.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB4
-----------------------	----------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

