

Cavo USB4 da 1 m, Cavo USB Type-C Certificato USB-IF, 40 Gbps, cavo di ricarica e trasferimento dati USB-C, 100W PD, 8K 120Hz/4K 240Hz, compatibile con Thunderbolt

ID prodotto: CC1M-40G-USB-CABLE



Questo cavo USB4 da 1 m si collega a dispositivi USB Type-C® (USB 3.2), Thunderbolt™ 4/3 e PCIe, garantendo velocità fino a 40 Gbps, video 4K/8K e ricarica a 100W.

Stabilisce Connessioni Dati/Alimentazione Veloci e Stabili

Questo cavo USB4 Tipo C è certificato USB-IF per garantire la compatibilità USB-C. Offre in modo affidabile velocità di trasferimento costanti e un'uscita PD fino a 100W. È ideale per il trasferimento di dati a 40 Gbps verso dispositivi di archiviazione esterni abilitati all'USB C o come connessione a cavo singolo da un dock USB-C a un laptop.

Questo cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità USB-IF per soddisfare le specifiche USB4. Ciò include standard elettrici e meccanici che assicurano un cavo affidabile e di alta qualità per i dispositivi USB-C.

Video 8K con DisplayPort 1.4 Alt Mode

Il cavo USB4 supporta video fino a 8K 120Hz o 4K 240Hz su DisplayPort 1.4 Alt Mode con DSC, HDR e HBR3, ed è compatibile con risoluzioni doppie 4K 60Hz e inferiori.

Alimenta un Laptop USB-C

Alimenta e ricarica un laptop USB-C come Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface, con una potenza fino a 100W, tramite USB Power Delivery 3.0. Collega il cavo USB4 da un laptop a un caricatore da parete USB-C o a una docking station.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Trasferimento di dati a velocità di 40 Gbps e 100 W di potenza su una connessione USB4
- Alimentazione e ricarica di dispositivi USB4/USB-C, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3
- Collegamento a un dispositivo di rete USB-C esterno o a uno chassis/sistema di archiviazione PCIe

Caratteristiche

- ALTE PRESTAZIONI: il cavo USB4 da 1m supporta 40 Gbps, video 4K/8K e 100 W di potenza - I connettori USB Type-C offrono compatibilità universale con laptop USB-C e Thunderbolt 4/3, docking station, monitor UHD e dispositivi USB C portatili
- CERTIFICATO USB-IF: il cavo USB4 è certificato USB-IF con chip E-Marker, per un'uscita Power Delivery affidabile e costante verso host e dispositivi USB tipo C - Supporta DisplayPort 1.4 con DSC - È conforme a PCIe 3.0 per chassis/storage PCIe esterni
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: connettori placcati in nichel con robusti rilievi di trazione - Cavo coassiale con schermatura in Mylar per una maggiore protezione EMI - Guaina del cavo in TPE ecologica, atossica, priva di alogeni e conforme alla normativa RoHS
- APPLICAZIONI: Consente la connettività e la ricarica di dispositivi USB, Thunderbolt 4/3 e DP Alt Mode compatibili. Ideale per i trasferimenti di dati ad alta velocità o per i dock. Collega e ricarica di un computer portatile USB-C con una sola connessione
- CARATTERISTICHE: 1 metro - USB4 (40 Gbps) - Compatibile con USB 3.2/3.0/2.0 - DisplayPort 1.4 DP Alt Mode w/DSC/HDR/HBR3 - Fino a 8K 120Hz, 4K 240Hz - PCIe 3.0 (32 Gbps) - 100W PD - 30/34AWG - Diametro esterno cavo: 4,95mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Lunghezza max cavo	3.3 ft [1 m]
Risoluzioni digitali massime	8K 120Hz
Tipo e velocità	USB4 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Connettore B	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	5% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	34 AWG

Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
OD cavo	0.2 in [5.0 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]
Peso prodotto	1.9 oz [53.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.4 in [18.7 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB4
-----------------------------	---------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

