

1m USB4 40Gbps Kabel, 100W (5A) Power Delivery, 8K 120Hz / 4K 240Hz DP Alt Mode, USB-IF Gecertificeerde USB-C Kabel - Thunderbolt Compatibel

Productcode: CC1M-40G-USB-CABLE



Deze 1m lange USB4-kabel kan worden aangesloten op USB Type-C® (USB 3.2), Thunderbolt™ 4/3 en PCIe-apparaten en levert tot 40Gbps, 4K/8K video en 100W opladen.

Snelle en Betrouwbare Stroom- en Dataverbindingen

Deze USB4 Type-C kabel is USB-IF gecertificeerd voor gegarandeerde USB-C compatibiliteit. De kabel levert betrouwbare transfersnelheden en tot 100W PD-output. Deze kabel is ideaal voor 40Gbps data transfer naar externe USB-C opslagapparaten of als een single-cable verbinding van een USB-C dock naar een laptop.

Deze kabel heeft strenge USB-IF conformiteitstests ondergaan om aan de USB4 specificaties te voldoen. Dit omvat elektrische en mechanische standaarden die zorgen voor een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor USB-C apparaten.

Ervaar 8K-video met DisplayPort 2.1 Alt Mode

De USB4-kabel ondersteunt tot 8K 120Hz of 4K 240Hz video over DisplayPort 2.1 Alt Mode met DSC, HDR en HBR3, en is compatibel met dual 4K 60Hz en lagere resoluties.

Laad een USB-C Laptop op

U kunt een USB-C laptop, zoals Apple MacBook, Lenovo ThinkPad of Microsoft Surface van stroom voorzien en opladen met een vermogen tot 100W via USB Power Delivery 3.0. Sluit de USB4-kabel van een laptop aan op een USB-C muurlader of dockingstation.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gegevensoverdracht met snelheden tot 40 Gbps en 100 W stroom via een USB4-aansluiting
- USB4/USB-C, Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 apparaten voeden en opladen
- Maak verbinding met een extern USB-C netwerkapparaat of PCIe chassis/storage

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 1m USB4 kabel ondersteunt 40 Gbps, 4K/8K video en 100W power; USB Type-C connectors bieden universele compatibiliteit met USB-C en Thunderbolt 4/3 laptops, docking stations, UHD monitors en draagbare USB-C apparaten
- **USB-IF GECERTIFICEERD:** USB4-kabel is USB-IF-gecertificeerd met E-Marker-chip, voor betrouwbare en consistente Power Delivery-output naar USB-C hosts en apparaten; Ondersteunt DisplayPort 2.1 met DSC; Voldoet aan PCIe 3.0 voor externe PCIe-chassis/storage
- **HOOGWAARDIGE MATERIALEN:** Vernikkelde connectors met robuuste trekantasting voor duurzaamheid; coaxiale bedrading met Mylar afscherming voor verbeterde EMI-bescherming; TPE-kabelmantel is milieuvriendelijk, niet-giftig, halogeenvrij en RoHS compliant
- **TOEPASSINGEN:** Connectiviteit & opladen van compatibele USB-, Thunderbolt 4/3- en DP Alt Mode-apparaten; Ideaal voor supersnelle datatransfer of docken en opladen van een USB-C laptop via één enkele verbinding; Werkt met Apple M1/M2/M3 Pro/Max MacBooks
- **SPECS:** Lengte: 1m; USB4 (40 Gbps); Backwards Compatibel met USB 3.2/3.0/2.0; DisplayPort 2.1 DP Alt Mode met DSC/HDR/HBR3; Tot 8K 120Hz, 4K 240Hz; PCIe 3.0 (32 Gbps); 100W PD; 30/34AWG; Kabel Buitendiameter: 4.95mm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestaties

	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
	Maximale kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Maximale digitale resoluties	8K 120Hz
	Type en snelheid	USB4 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
	Connector B	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Voeding	Power Delivery	100W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	34 AWG
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]

Buitendiameter kabel	0.2 in [5.0 mm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [6.4 mm]
Gewicht product	1.9 oz [53.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [58.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB4 Kabel
-------------	----------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.