

100 Fermacavi adesivi a 6 slot - Supporto per Cavi Autoadesivo - Organizzatore Cavi USB/computer/Ethernet/AV Riutilizzabile da Scrivania - Clip Adesive in Nylon Certificato UL

ID prodotto: CDM6SCC



Questi morsetti fermacavo autoadesivi multi-segmento consentono di fissare e instradare comodamente fino a sei cavi su un unico punto in qualsiasi postazione di lavoro. I cavi sono tenuti in posizione dai terminali dei relativi connettori e possono quindi essere fatti scorrere attraverso il morsetto per collegarli con facilità ai dispositivi. Se quindi si scollega un dispositivo, si ha la sicurezza che i cavi resteranno in posizione per il successivo collegamento. La confezione include 100 unità di colore nero per assicurarne sempre la disponibilità all'occorrenza.

Dotato di cuscinetto adesivo, il morsetto fermacavo può essere installato semplicemente rimuovendo la protezione posteriore e incollandolo nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui plastica, metallo, legno e vetro.

Una volta installati, i morsetti possono contenere fino a sei cavi, ciascuno nel suo settore, fornendo una soluzione ideale per organizzare i cavi presso la propria postazione di lavoro e ridurre l'ingombro dei cavi, evitando al contempo che cadano dalla scrivania. Il morsetto è dotato di una clip che si apre, facilitando la sostituzione o la riorganizzazione dei cavi o dei fili contenuti al suo interno.

Il morsetto fermacavo a 6 segmenti è realizzato in robusto nylon 66 ed è dotato di un solido cuscinetto adesivo 3M con un versatile design a pezzo unico. I morsetti presentano inoltre una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono dotati di omologazione UL per garantirne la sicurezza per uso industriale.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

## Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 CLIP AUTOADESIVE PER LA GESTIONE DEI CAVI: organizza fino a 6 fasci di cavi di diametro individuale 9,2-14,9 mm ; il raccoltoore di cavi si installa con il supporto adesivo 3M
- Punti di Forza: robusto morsetto in nylon 66 per cavi, conforme allo standard UL. Riutilizzabile, temperatura nominale da -40 a 85 gradi, conforme ai retardanti di fiamma UL94 V-2. Certificazione UL, RoHS, compatibile TAA
- DESIGN VERSATILE IN UN SOLO PEZZO: il morsetto si apre rendendo agevole la sostituzione dei cavi; ottimo per cavi di ricarica, cavi di alimentazione, cavi USB, cavi docking, cavi audio, video, di rete e dati
- AFFIDABILE E SICURO: Temperatura nominale del supporto adesivo 70°C | 94V | Classificazione di infiammabilità 2 | Approvato UL | Garantito a vita da StarTech.com
- VANTAGGIO STARTECH.COM: scelta dai professionisti IT da oltre 30 anni; questa clip per la gestione dei cavi è garantita a vita da StarTech.com, compreso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con sede in Nord America

### Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Outer Cable Slot Size: 2x 0.36 in. (9.2 mm)
	Inner Cable Slot Size: 4x 0.59 in. (14.9 mm)

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.3 oz [8.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 100

Lunghezza Confezione 11.8 in [30.0 cm]

Larghezza del Pacco 9.7 in [24.7 cm]

Altezza del Pacco 3.7 in [9.5 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.7 lb [0.8 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 100 - Morsetti fermacavo

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

