

100 Pack Cable Management Clips - Self Adhesive 6 Slot Cable Comb - Resusable
Desktop USB/Computer/Ethernet/AV Cord Organizer - Sticky Cable Holders - Nylon
Cable Clamp UL Rated - TAA

Produkt ID: CDM6SCC



Med dessa självhäftande kabelklämmor med flera segment kan du enkelt kan säkra och dra upp till sex kablar till en plats på vilken arbetsstation som helst. Kablarna hålls på plats av deras anslutningsändar och kan sedan dras genom klämman så att du enkelt kan ansluta dem till dina enheter. Om du sedan kopplar bort enheten kan du vara säker på att kablarna kommer att sitta på plats nästa gång du ansluter din enhet. 100 svarta kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands för omfattande användning.

Kabelklämman med en självhäftande baksida kan installeras genom att helt enkelt avlägsna skyddet och fästa det på önskad plats på vilken yta som helst, inklusive plast, metall, trä eller glas.

När klämmorna har installerats kan de rymma upp till sex kablar, var och en i enskilda kabelspår, vilket ger en idealisk lösning för att organisera kablar på din arbetsstation och minska kabeloreda, och samtidigt förhindra att kablar faller från skrivbordet. Klämman är utrustad med en klämman som kan öppnas, vilket gör det enkelt att byta eller ordna om kablarna eller ledningarna som den håller i.

Kabelklämman på 6 segment är tillverkad i ett slitstarkt nylon 66-material och har en stark 3M självhäftande baksida med en mångsidig design i ett stycke. Kabelhållarna är också UL94 V-2-brandklassade och UL-godkända för att säkerställa att de är säkra för industriellt bruk.

Dessa kabelklämmor är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra kablarna med montering på vägg eller tak i ditt kontor eller serverrum

Funktioner

- **100-PACK MED SJÄLVFÄSTANDE CLIPS FÖR KABELHANTERING** Organisera upp till 6 kablar med enskilda buntdiametrar från 9,2 mm till 14,9 mm. Kabelkam installeras med 3M självhäftande baksida
- **INDUSTRIELL STYRKA:** USB-/dator-/Ethernet-kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 66-material. De har en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade.
- **MÅNGSIDIGT STYCKE I EN DEL:** Klämma öppnas vilket gör det enkelt att byta kablar. Perfekt för laddningskablar, strömkablar, USB-kablar, dockningskablar, ljud-, video-, nätverks- och datakablar
- **PÅLITLIG OCH SÄKER:** Självhäftande baksida temperaturklassad till 70 °C | 94V | 2 antändlighetsklass | UL-godkänd | Stöd under livslängden av StarTech.com
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta ledningshanteringsclip stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Allmänna specifikationer	Outer Cable Slot Size: 2x 0.36 in. (9.2 mm)
	Inner Cable Slot Size: 4x 0.59 in. (14.9 mm)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Nylon 66
Produktlängd	3.8 in [9.7 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]

	Produktvikt	0.3 oz [8.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	100
	Paketets längd	11.8 in [30.0 cm]
	Package Width	9.7 in [24.7 cm]
	Paketets höjd	3.7 in [9.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.7 lb [0.8 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	100 - kabelclips

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.