

USB-C Audio & Oplaadadapter - USB-C Audio Adapter met 3.5mm TRRS
Koptelefoon/Headset Jack en 60W USB Type-C Power Delivery Pass-through - Voor
USB-C Telefoon/Tablet/Laptop

Productcode: CDP235APDM



Met deze USB C audio adapter met 60 W Power Delivery kunt u de USB-C™ poort van uw apparaat veranderen in een 3,5 mm audio-aansluiting, terwijl u tegelijkertijd uw laptop, tablet of smartphone kunt opladen.

Bel of luister naar muziek met deze USB audio- en laadadapter. Met deze 2-in-1 USB-C adapter met koptelefoonaansluiting en laadpoort kunt u uw oudere headsets, luidsprekers of microfoons blijven gebruiken met uw USB Type-C™ apparaten, terwijl u uw apparaat tegelijkertijd oplaadt met Power Delivery passthrough via de aangesloten Type C voedingsadapter. De adapter ondersteunt ook opladen via Quick Charge (QC 2.0) en BC 1.2.

De USB Type C naar AUX adapter is een compacte dongle zonder kabel. De poorten bevinden zich aan de zijkant om kabelwarboel te vermijden. De perfecte oplossing voor professionals in hun werkomgeving of terwijl ze onderweg zijn. De draagbare adapter is gemaakt van hoogwaardige materialen en is een betrouwbare en voordelige audio-oplossing voor uw USB-C apparaten die geen 3,5 mm ingang hebben.

Deze USB C naar koptelefoonaansluiting is universeel compatibel zodat u uw bestaande vaste headset kunt gebruiken met uw USB Type-C of Thunderbolt 3 apparaat, waaronder de MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Galaxy en Note.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Luister naar muziek of bel, terwijl uw USB-C apparaat tegelijkertijd wordt opgeladen
- Virtuele telefonische vergaderingen or klantenservice toepassingen

Eigenschappen

- **VOEG EEN 3,5 MM TRRS AUDIO-AANSLUITING TOE:** USB-C audio en laadadapter met Power Delivery (PD) passthrough ondersteunt oudere headsets met ingebouwde microfoon en simultaan opladen van host via één USB-C poort; Ondersteunt DAC audio output
- **FLEXIBEL OPLADEN:** USB C audio en oplaad adapter wordt gevoed via de bus of met een externe USB-C voedingsadapter; Tot 60W Power Delivery 3.0 passthrough voor het opladen van USB-C laptops/tablets; Fast Charge (BC 1.2) voor opladen USB Type-C smartphones
- **HANDIGE POORT AAN DE ZIJKANT:** Compacte adapter dongle zonder kabel met poorten aan tegenovergestelde zijden van de adapter voor audio- en voeding zodat kabelwarboel wordt vermeden en dongle handig is in gebruik
- **COMPATIBILITEIT:** Geschikt voor USB Type-C tablets, smartphones, laptops en pc's; Ideaal voor iPad Pro, Google Pixel, Samsung Galaxy S8 & hoger, iPhone 15 (Plus/Pro/Max) & hoger; Windows, macOS, iPadOS & Android; AUX/laadadapter is Thunderbolt 3 compatibel
- **COMPACT DESIGN:** 2-in-1 USB C audio adapter met compact design zodat deze probleemloos op de USB-C poort kan aangesloten blijven bij woon-werkverkeer of tijdens zakenreizen; Ideaal voor telefonische vergaderingen, klantenservice of op uw werkplek

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	2

	Audio	Ja
	Chipsetcode	VIA - VL103 KTMicro - KT0200
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
	Connector B	1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery 1 - 3,5 mm audio
Software	Besturingssystemen	Windows® 11, 11 ARM, 10 macOS Tahoe (26.1), macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), Monterey (12.0), Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13) iPadOS Android
Voeding	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%-85% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Metal
	Lengte product	2.0 in [5.0 cm]
	Breedte product	0.9 in [2.3 cm]
	Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
	Gewicht product	0.3 oz [9.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.5 in [8.8 cm]
Breedte Verpakking	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar 3,5 mm audio adapter
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.