

2m USB-C naar DisplayPort 1.2-kabel, bidirectioneel, 4K 60Hz, witte video-adapterkabel voor Apple MacBook Pro / Air M1 / M2 / M3 / M4, Mac Mini / Studio, Thunderbolt-compatibel

Productcode: CDP2DP2MBW



Met deze witte USB-C naar DisplayPort 1.2 kabel kunnen zowel USB Type-C (of Thunderbolt) apparaten worden aangesloten op een DisplayPort scherm, maar ook DP apparaten op een USB-C scherm via een enkele kabel.

Dankzij deze 2 meter lange bidirectionele adapterkabel is een directe verbinding mogelijk zonder gebruik te maken van overbodige adapters en bekabeling. Dit zorgt voor een nette, professionele installatie. Voor kortere installaties bieden we ook een 1m USB-C naar DP kabel, om de juiste kabellengte te gebruiken voor een specifieke installatie.

De kabel werkt bovendien met Mac- en Windows-apparaten en kan plug-and-play worden geïnstalleerd, zodat er geen extra software of drivers vereist zijn.

Gebruik deze USB-C naar DisplayPort adapter kabel om 4K video en audio door te sturen naar een DP scherm vanuit de USB Type-C (of Thunderbolt 3) poort op je laptop of mobiele apparaat. Met bi-directionele aansluitmogelijkheden kan deze kabel ook je DisplayPort-apparaten aansluiten op een scherm met USB-C ingang.

Met deze USB-C naar DP 1.2 adapterkabel kun je gebruik maken van de ingebouwde videofunctionaliteiten van de USB Type-C (of DisplayPort) aansluiting van je computer om de verbluffende UHD-kwaliteit te leveren aan je 4K scherm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor (thuis)kantoren of hot desk omgevingen
- Perfecte accessoire voor creatieve professionals
- Geef presentaties waar u ook bent
- Stream, bekijk en bewerk 4K video

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 2m Omkeerbare USB-C naar DisplayPort 1.2 (21.6Gbps) kabel of DP naar USB-C kabel; Ondersteunt 4K 60Hz/HBR2/HDR/ HDCP 2.2/1.4; 1080p & Thunderbolt compatibel
- **BIDIRECTIONELE KABEL:** Deze DisplayPort-naar-USB-C-kabel werkt in beide richtingen om uw USB-C-laptop aan te sluiten op een DisplayPort-monitor of om een DisplayPort-apparaat aan te sluiten op een USB Type-C-beeldscherm
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C video adapterkabel compatibel met macOS, Windows en Ubuntu; Geschikt voor Apple MacBook Pro / Air M1 / M2 / M3 / M4, Mac Mini / Studio, iMac; Werkt met Thunderbolt- / USB-C-laptops van Dell, Lenovo, HP en Microsoft Surface
- **COMPATIBEL MET DP OF USB-C MONITOR:** Gebruik deze DisplayPort naar USB C kabel om een DP host met een USB-C monitor te verbinden 28-01-2022. Ondersteunt USB-C 16:9 en ultrabrede monitors van LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- **GEÏNTEGREERDE VIDEOADAPTERKABEL:** Ondersteunt driverless installatie op elk besturingssysteem, minimaliseert signaalverlies en zwakke schakels en heeft een vergrendelbare DP-connector voor een gegarandeerd betrouwbare verbinding

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C

		DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DisplayPort
		USB-C
	Audio	Ja
	Chipsetcode	Chrontel - CH7213D-BF
		VIA Labs - VL170
Prestaties		
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 kanaals audio USB-C - 7.1 kanaals audio
Connector(en)		
	Connector A	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Connector B	1 - DisplayPort
Software		
	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%-85% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Type behuizing	Kunststof

	Kabellengte	6.3 ft [1.9 m]
	Lengte product	80.3 in [2040 mm]
	Breedte product	0.9 in [22 mm]
	Hoogte product	0.5 in [12 mm]
	Gewicht product	2.8 oz [78 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	8.7 in [22.0 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.0 oz [84.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Bi-Directionele USB-C naar DisplayPort Adapter Kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.