


Cable 1m USB C a DisplayPort 1.2 de 4K a 60Hz - Adaptador Convertidor USB Tipo C a DisplayPort - HBR2 - Conversor USBC con Modo Alt - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2DPMM1MB



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su salón de clases, auditorio o sala de juntas
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su computadora equipada con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable negro de 1m USB-C DP Modo Alt a DisplayPort 1.2 (21,6Gbps) soporta 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, Audio de 5.1, HDCP 2.2/1.4 | 1080p y compatible con Thunderbolt 3
- **CABLE ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO:** El cable USB C a DisplayPort 1.2 (macho/macho) reduce el desorden, minimiza las pérdidas de señal/puntos de fallo y tiene conectores de host y de pantalla delgados que encajan en espacios reducidos
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & Zbook
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS:** El cable USB-C a DP ha sido probado y verificado con toda la gama de monitores DP, incluyendo Dell, Samsung, Asus, Acer y LG
- **FÁCIL DE USAR:** El cable convertidor DisplayPort por USB-C con configuración sin controladores funciona con cualquier dispositivo USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Modo Alt). Compatible con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android y Linux

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440

		2560x1600
		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR de 20%-70%
Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Cable	3.3 ft [1.0 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.9 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a DisplayPort

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.