

USB-C naar DisplayPort adapter met USB Power Delivery 60W - 4K 60Hz

Productcode: CDP2DPUCP



Met deze USB-C™ naar DisplayPort adapter kunt u uw laptop of MacBook via USB Type-C™ op een DisplayPort-scherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u video op een DisplayPort-scherm weergeeft.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. Deze adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via één poort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij is de perfecte accessoire voor uw MacBook of andere USB-C computer, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt. Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven. 4K resolutie biedt u extra schermruimte zodat u gedetailleerde werkzaamheden kunt vereenvoudigen zoals het bewerken van video en het bekijken van grote spreadsheets.

Zelfs als u geen 4K gebruikt, ondersteunt de adapter high-definition 1080p en lagere resoluties, waardoor deze adapter gegarandeerd prima werkt met elk DP-scherm waarmee u verbinding moet maken.

De CDP2DPUCP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort
- Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector
- Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor
- Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz

Eigenschappen

- Laad uw laptop en geef DisplayPort-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja

Chipsetcode PERICOM - PI3DPX1203
VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Voeding

Power Delivery	60W
----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.9 in [100 mm]
Lengte product	7.4 in [18.7 cm]
Breedte product	1.7 in [43.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	0.8 oz [22.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

