

USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2DPUCP



Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du koppla din bärbara dator, din MacBook med USB Type-C™ till en DisplayPort-monitor eller iPad Pro 2018. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du kan strömförse din bärbara dator medan du sänder video till en DisplayPort-skärm.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och ChromeBook Pixel™. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Till skillnad från andra videoadapterar som använder en av datorns USB-C-portar för överföring av video, har den här videoadaptern en extra USB-C laddningsport för USB Power Delivery på upp till 60 watt. På så sätt kan du ladda din dator och köra video från en enda ingång genom att enkelt koppla den bärbara datorns strömadapter till adapterns USB-C-ingångar. Den perfekta lösningen för bärbara datorer med ett begränsat antal USB-C-ingångar.


Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Det perfekta tillbehöret att ta med din MacBook eller annan USB-C-dator - får lätt plats i datorns fodral eller väska. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så hur du än kopplar in den, kommer adaptern alltid att ansluta. Detta besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller dela information.

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 4K-upplösning ger dig extra skärmyta för att förenkla detaljerat arbete som till exempel redigering av video och visning av stora kalkylblad.

Även om du inte använder 4K stöder adaptorn HD i 1080p och lägre upplösningar, så att du kan känna dig trygg med att adaptorn kommer att fungera med alla DP-skärmar som du behöver ansluta till.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma USB-C-port
- Ta med adaptorn på resan och koppla till de flesta DVI-bildskärmar och projektorer
- Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) på kontoret
- Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** USB-C till DisplayPort 1.2-adapter (DP alt-läge HBR2) (21,6 Gbps) för att ansluta en enskild DP-skärm med stöd för 4K 60 Hz UHD (4096x2160/3840x2160) | HDCP 2.2/1.4 - Thunderbolt 3-kompatibel - Fungerar med system som stödjer DP alt-läge över USB-C
- Enkel anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
- **HÖG KVALITET:** Den här adaptorn har en unik videosignalförstärkare som förstärker signalen och säkerställer tillförlitlig prestanda, även med kablar av lägre kvalitet - Förstärkaren ökar också den maximala DP-kabellängden som stöds jämfört med andra märken
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Testad för toppprestanda vid 4K 60 Hz på en rad DP-skärmar, inklusive märken som Dell, Samsung, Asus, Acer och LG - bakåtkompatibel med 1080p
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** USB C- till DP-adapter stöder en drivrutinlös plug & play-installation och fungerar med macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS och Linux - Kompatibel med Thunderbolt 3 och tidigare versioner av DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	PERICOM - PI3DPX1203
	VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz
Stödda upplösningar	3840 x 2160 @ 60Hz
	2560 x 1600
	2048 x 1280
	1920 x 1200
	1920 x 1080
	1280 x 720
	1680 x 1050
	1600 x 900
	1440 x 900
	1360 x 768
	1280 x 800
	1280 x 768
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
-------------	--

	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)
Ström		
	Power Delivery	60W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	3.9 in [100 mm]
	Produktlängd	7.4 in [18.7 cm]
	Produktbredd	1.7 in [4.3 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.2 lb [0.1 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-adapter
Warranty Information		
	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.