

## USB-C till DVI-adapter

Produkt ID: CDP2DVI



Denna USB-C™ till DVI-adapter låter dig sända DVI-video från en enhet med USB Type-C™ som till exempel din bärbar MacBook-, ChromeBook™-, Dell XPS™-dator eller iPad Pro 2018. Adaptern fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Denna USB Type-C™-videoadapter är väldigt bärbar tack vare dess lilla storlek och lätta design. Den är det perfekta tillbehöret för din MacBook eller Chromebook eftersom den enkelt får plats i datorväskan vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptern ger, även när den är ansluten till en DVI-skärm,-projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

Med adaptern kan du njuta av mångsidigheten från din bärbara enhets USB-C-port. USB Type-C är en vändbar kontakt så det spelar ingen roll hur du kopplar in den, adaptern kommer alltid att fungera.

CDP2DVI har ett svart hölje som passar perfekt med din ChromeBook Pixel och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

- Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.
- Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Ta med dig adaptorn när du är ute och reser för att ansluta till vilken DVI-skärm eller -projektor som helst som du stöter på
- Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad DVI-skärm på jobbet
- Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation
- Anslut en DVI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

## Funktioner

- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och en lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	1
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Chipset-ID	Parade - PS171 NXP - PTN5100

---

### Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200



Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Allmänna specifikationer	Note: Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	DVI-I (29-stifts)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan ha begränsad upplösning vid användning med denna adapter  Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.  Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.
-----------------------	---

Obs.

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.5 in [14 cm]
Produktlängd	6.4 in [16.2 cm]
Produktbredd	1.5 in [37.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.5 mm]
Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C till DVI-adapter
-----------------	------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

