

USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart

Productcode: CDP2DVIUCP



Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u een USB-C laptop, zoals een Ultrabook™ of MacBook Pro, op een DVI-beeldscherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden en opladen, terwijl u video op een DVI-scherm weergeeft.

USB Type-C™ is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de nieuwste MacBook en Windows® laptops. Hij is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via dezelfde lappoort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij is de perfecte accessoire voor uw apparaat, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt. Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

De CDP2DVIUCP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort
- Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector
- Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Eigenschappen

- Laad uw laptop en geef DVI-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080



		1280x720
		1024x768
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	DVI-I (29-polig)
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
<hr/>		
Voeding		
	Power Delivery	60W
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	3.9 in [100 mm]
	Lengte product	2.3 in [58 mm]
	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Hoogte product	0.5 in [13 mm]

Gewicht product	1.1 oz [32 g]
-----------------	---------------

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
----------------	------------------

Package Width	5.7 in [14.5 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.2 in [30 mm]
----------------	----------------

Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100 g]
--------------------------	----------------

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C naar DVI adapter
-------------	------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

