Adaptateur USB-C vers DVI - Convertisseur d'Écran Vidéo 1080p USB Type-C vers DVI-D Single Link avec Chargement - 60W PD Pass-Through - Compatible Thunderbolt 3 - Blanc

Nº de produit: CDP2DVIUCPW

Cet adaptateur USB-C™ vers DVI vous permet de connecter un ordinateur portable USB-C, comme un Ultrabook™ ou un MacBook Pro, à un écran DVI. L'adaptateur vidéo est doté de la fonctionnalité USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo sur un écran DVI. Pour prolonger l'élégance de votre appareil, cet adaptateur est proposé en blanc.

L'USB Type-C™ est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctionnalités indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme les derniers MacBook ou ordinateurs portables Windows®. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Contrairement à certains adaptateurs vidéo utilisant un des ports USB-C de votre ordinateur portable pour diffuser des vidéos, cet adaptateur vidéo est doté d’un port de charge USB-C prenant en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu’à 60 watts. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable et diffuser des vidéos via le même port, en connectant simplement l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur au port USB-C supplémentaire de l’adaptateur. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui possèdent un nombre limité de ports USB-C.

Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre appareil ; il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible. Peu importe le sens dans lequel vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Oubliez les difficultés gênantes rencontrées avec votre appareil lorsque vous réalisez une présentation ou partagez des informations.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C

• Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel écran ou projecteur DVI

• Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau

Spécifications techniques

• PERFORMANCE : L'adaptateur USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) avec PD vous permet de connecter un seul écran DVI (DVI-Digital/single link) prenant en charge 1920x1200 ou 1080p à 60Hz ; équipé d'un EDID & DDC pass-through

• CHARGEMENT PAR TRANSFERT 60W PD : Ce convertisseur vidéo USB-C blanc permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable jusqu'à 60 W en mode Power Delivery tout en affichant des vidéos sur un écran/projecteur DVI à l'aide d'un seul port USB-C

• COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS : testé avec des moniteurs/projecteurs, y compris Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC et Phillips ; la conception légère vous permet de le transporter facilement dans votre sac d'ordinateur portable en voyage

• COMPATIBILITÉ : fonctionne avec les ordinateurs portables DisplayPort sur USB Type-C (compatible TB3) comme Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook

• FACILE À UTILISER : L'adaptateur USB C vers DVI permet une installation plug & play sans pilote et fonctionne avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS et Linux. Compatible avec Thunderbolt 3 et les versions précédentes de DisplayPort

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years

	Entrée AV	USB-C
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	Prise en charge audio	Non
	ID du chipset	Parade - PS171
		VIA/VLI - VL100
Performance		
	Résolutions numériques max.	1920x1200
	Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 60Hz
		1920x1080
		1280x720
		1024x768
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display
Alimentation		
	Power Delivery	60W
Conditions environnementales		

	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	3.9 in [100 mm]
	Longueur du produit	2.4 in [60 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	1.1 oz [32 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	3.5 oz [100 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers DVI

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis