

Adattatore USB C a DVI 1080p - Power Delivery - Convertitore Video USB Type-C a DVI-D Single Link con Ricarica - PD 60W Pass-Trough -Compatibile Thunderbolt 3 - Bianco

ID prodotto: CDP2DVIUCPW



Questo adattatore USB-C™ a DVI consente di collegare un computer laptop con tecnologia USB-C, come ad esempio un Ultrabook™ o MacBook Pro, a un display DVI. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display DVI. È disponibile nel colore bianco per un perfetto connubio estetico con il dispositivo.

USB Type-C™ è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio i modelli più recenti di computer laptop MacBook o Windows®. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

A differenza di alcuni adattatori video che utilizzano una delle porte USB-C del computer laptop per la trasmissione video, questo adattatore video offre una porta di ricarica USB-C aggiuntiva che supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 W. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop e trasmettere il video con un'unica porta, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla porta USB-C aggiuntiva dell'adattatore. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di un numero limitato di porte USB-C.

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio dispositivo, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C
- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore o monitor DVI
- In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Caratteristiche

- **PERFORMANCE:** L'adattatore USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) con PD permette di collegare un Monitor DVI (DVI-Digital/Single-Link) che supporta 1920x1200 o 1080p a 60Hz; Dotato di EDID e DDC pass-through
- **RICARICA PD PASS THROUGH :** Questo Convertitore Video USB-C Bianco grazie al Power Delivery fino a 60W permette di alimentare e ricaricare il Notebook mentre visualizza il video su un Monitor/Proiettore DVI usando una singola porta USB-C
- **COMPATIBILITÀ:** Funziona con DisplayPort su USB Type-C (TB3 compatibile) per laptop come Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13 / Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
- **COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY:** Testato con Monitor/Proiettori inclusi Dell, LG, Asus, Acer, BenQ, HP, Samsung, NEC e Phillips; Il Design compatto permette di riporlo facilmente nella borsa del Notebook durante i viaggi
- **FACILE DA USARE:** L'adattatore da USB C a DVI supporta la configurazione plug & play senza Driver ed è compatibile con macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS e Linux | Compatibile con Thunderbolt 3 e versioni precedenti di DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Ingresso AV	USB-C
Porte	1
Uscita AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Risoluzioni supportate	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - DVI-I (29 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
------	--

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.9 in [100 mm]
Lunghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [32 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [100 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a DVI
--------------------------	----------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.