

## USB-C Multiportvideoadapter - HDMI eller Mini DisplayPort - 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2HDMDP



Denna USB-C multiportvideoadapter erbjuder en bärbar lösning för att ansluta din USB-Type C-utrustade bärbara dator till en HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Slipp besväret med att bära på olika adapterar med hjälp av en 2-i-1 USB-C skärm-adapter. Multiportadaptern har både HDMI- och Mini DP-utgångar, så att du bekvämt kan ansluta din bärbara dator till valfri HDMI- eller mDP-utrustad skärm.

Adaptern har ett hållbart aluminiumhölje och håller för att transporteras i din resväska.

HDMI- och Mini DisplayPort-utgångarna på denna USB-C-videoadapter gör att du kan utnyttja de ljud- och video-funktioner som är inbyggda i din dators USB-anslutning och leverera den häpnadsväckande kvaliteten hos UHD på din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare att multitaska och samtidigt arbeta på de mest resurskrävande programmen man kan tänka sig.

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

USB-C-skärmadaptern har en rymdgrå-färgad inkapsling och en inbyggd USB-C-kabel designad för att matcha din MacBook eller MacBook Pro i rymdgrå. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder USB-C DP Alt-läget.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm som helst vid resor eller på kontoret
- Skicka video till en sekundär HDMI- eller Mini DP-skärm
- Strömma, visa och redigera 4K-video på din HDMI- eller mDP-skärm

## Funktioner

- Maximera din bärbara dators kompatibilitet med en 2-i-1 multiportvideoadapter: USB-C™ till HDMI® eller Mini DisplayPort™
- Stöder resurskrävande tillämpningar med UHD-upplösningar upp till 4K 60 Hz
- Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
- Rymdgrå adapter som matchar din MacBook eller MacBook Pro i samma färg
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

---

### Hårdvara

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Garantipolicy             | 3 Years                |
| Active or Passive Adapter | Aktiv                  |
| AV-ingång                 | USB-C                  |
| AV-utgång                 | HDMI - 2.0             |
|                           | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Audio                     | Ja                     |
| Chipset-ID                | Realtek - RTD2142S-CG  |

---

### Prestanda

|                             |                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Maximum Cable Distance To Display | 6.6 ft [2 m]                                                                                        |
|                             | Video Revision                    | HDMI 2.0                                                                                            |
|                             |                                   | DisplayPort 1.2                                                                                     |
|                             | Stödda upplösningar               | HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz                                                                         |
|                             |                                   | Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz                                                             |
|                             |                                   | Lower resolutions and refresh rates may also be supported                                           |
|                             | Stöd för widescreen               | Ja                                                                                                  |
|                             | Audio-specifikationer             | HDMI - 7.1 Channel Audio                                                                            |
|                             |                                   | Mini DisplayPort - 2 Channel Audio                                                                  |
| <hr/>                       |                                   |                                                                                                     |
| Kontakt(er)                 | Connector A                       | 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge                                                          |
|                             | Connector B                       | 1 - HDMI                                                                                            |
|                             |                                   | 1 - Mini DisplayPort                                                                                |
| <hr/>                       |                                   |                                                                                                     |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs.                              | Din USB-C-enhet måste stödja DP alt-läge för att fungera med denna adapter.                         |
|                             |                                   | Denna adapter stöder endast en skärm - du kan inte sända Mini DisplayPort- och HDMI-video samtidigt |
|                             |                                   | Om du vill uppnå HDR måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm HDMI 2.0b   |
| <hr/>                       |                                   |                                                                                                     |
| Miljö                       | Drifttemperatur                   | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                         |
|                             | Förvaringstemperatur              | -10°C to 55°C (14°F to 131°F)                                                                       |
|                             | Luftfuktighet                     | 5~90 % RH (icke-kondenserande)                                                                      |
| <hr/>                       |                                   |                                                                                                     |
| Utseende                    | Färg                              | Rymdgrå                                                                                             |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kabinetttyp  | Aluminium        |
| Kabellängd   | 6.0 in [15.2 cm] |
| Produktlängd | 8.1 in [20.5 cm] |
| Produktbredd | 2.4 in [6.2 cm]  |
| Produkthöjd  | 0.6 in [1.5 cm]  |
| Produktvikt  | 1.7 oz [48.0 g]  |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 7.0 in [17.8 cm] |
| Paketets bredd          | 3.2 in [8.1 cm]  |
| Paketets höjd           | 0.9 in [2.2 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 2.5 oz [70.0 g]  |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - USB-C till Mini DisplayPort och HDMI-adapter |
|-----------------|--------------------------------------------------|

---

#### Warranty Information

|          |      |
|----------|------|
| Warranty | 3 År |
|----------|------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.