

USB-C till VGA- och HDMI-adapter - 2-i-1 - 4K 30 Hz - rymdgrå

Produkt ID: CDP2HDVGA



Denna USB-C till VGA- och HDMI- adapter är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA- eller HDMI- skärm. Videoadaptern för flera portar kan även användas som en splitter, vilket låter dig skicka en identisk videosignal till två separata bildskärmar (1 x HDMI och 1 x VGA).

Slipp besväret med att bära med dig olika adaptrar med denna 2-i-1 USB-C- skärmadapter. Denna adapter för flera portar har VGA- och HDMI-utgångar, så du kan ansluta din bärbara dator till vilken bildskärm som helst.

Du kan förvara adaptern i din resväska tack vare dess slitstarka aluminiumhölje.

HDMI- utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz, medan VGA- utgången stöder HD-upplösningar upp till 1920 x 1200.

Denna USB-C- videoadapter har ett rymdgrått hölje och inbyggd USB-C-kabel som designats för att matcha din rymdgrå MacBook eller MacBook Pro. Adaptern är kompatibel med enheter som stöder USB-C DP Alt-läget.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken VGA- eller HDMI-bildskärm som helst när du reser
- Använd som en videosplitter för att visa en identisk bild på en VGA- och HDMI-bildskärm samtidigt som bilden delas
- Spela video på en sekundär VGA- eller HDMI-bildskärm

Funktioner

- **USB C AV-MULTIPORTADAPTER:** Maximera videokompatibiliteten för din bärbara dator med en 2-i-1-adapter som stöder USBC till HDMI (digitalt) och VGA (analogt)
- **DIGITAL 4K30-VIDEO:** USB C-monitoradapter stöder resurskrävande applikationer med stöd för UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz på HDMI-porten och HD-upplösningar upp till 1080p 60 Hz på VGA-porten
- **RYMDGRÅ:** Adaptern är ett bra tillbehör för alla bärbara datorer med en färg och design som matchar din Rymdgrå MacBook eller MacBook Pro
- **PERFEKT FÖR RESOR:** USB Type-C-adaptern har ett litet format och en lätt design med en inbyggd 15 cm USB-C-kabel för enkel användning och resande
- **KOMPATIBILITET:** Denna USB-C- till DisplayPort-videokonverterare kräver ingen programvara/inga drivrutiner och är bakåtkompatibel med DisplayPort 1.2. Fungerar med Windows, MacOS, Linux, iPadOS, iOS, Chrome OS, Android

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 1.4
	VGA
Chipset-ID	ITE - IT6222

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------

Video Revision	HDMI 1.4
Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz (HDMI)
Stödda upplösningar	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Audio-specifikationer	HDMI-utgång: 5.1 surroundljud
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,576,016 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	HDMI och VGA kan spela video samtidigt. Om båda videoutgångarna är anslutna, visar de samma bild med en maximal upplösning på 1920 x 1200 vid 60 Hz Maximalt kabelavstånd till skärm avser digital video. Avståndskapaciteten för VGA avgörs av kvaliteten på din kabelinstallation
------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~90 % RH

Utseende

Färg	Rymdgrå
Detaljfärg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	6.0 in [152.4 mm]
Produktlängd	8.1 in [205.0 mm]
Produktbredd	2.4 in [6.2 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	1.5 oz [43.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	3.1 in [8.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 oz [68.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - A/V-reseadapter
-----------------	---------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.