

USB C Multiport Adapter, USB-C naar 4K HDMI of VGA Video met 100W Power Delivery Passthrough, 2 Port 10Gbps USB Hub, MicroSD, GbE, USB 3.1 Type-C Mini/Travel Dock

Productcode: CDP2HVGUASPD



Met deze USB-C™ multiport adapter met HDMI/VGA uitgang kunt u essentiële verbindingen aan uw MacBook of Windows laptop toevoegen, via één enkele USB-C poort.

Voor maximale productiviteit kunt u uw USB-C of Thunderbolt 3 laptop op een 4K 30Hz scherm aansluiten, via deze USB-C naar 4K HDMI / 1080p VGA multiport adapter. U kunt ook verbinding maken met een HDMI projector of tv in een vergaderruimte of elders, voor presentaties op een gedeeld scherm.

Wanneer u deze schakelaar inschakelt, voorkomt de USB-C naar HDMI adapter dat uw computer tijdens uw presentatie de schermbeveiliging start, in de slaapstand gaat of de energiebesparingsmodus activeert. Het MicroSD slot is ideaal voor het opslaan en geven van presentaties tijdens bijeenkomsten in vergader-/conferentieruimtes.

- Linker stand: Schakelt presentatiemodus in
- Rechter stand: Schakelt presentatiemodus uit

Met de USB-C adapter kunt u uw USB-C laptop opladen terwijl u een presentatie geeft of werkt, via een USB-C Power Delivery poort. Ook als uw laptop slechts één USB-C poort beschikbaar heeft, kunt u uw laptop opgeladen houden. 15W uit het totale beschikbare vermogen wordt gereserveerd voor de adapter waardoor videoflikkering, uitval van aangesloten apparaten en te hoge stroomafname worden voorkomen. Dergelijke problemen doen zich vaak voor bij andere hubs met een minder betrouwbare stroomverdeling.


Deze USB-C multiport adapter heeft een USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) en USB 3.2 Gen 2 Type-C port (10 Gbps), ideaal voor de overdracht of synchronisatie van data of het opladen van mobiele apparaten.

Deze USB-C multiport adapter heeft een geheugenkaartslot wat snel lezen en schrijven mogelijk maakt op microSD™ geheugenkaarten via USB 3.0. Het is ideaal voor de overdracht van foto's, video's of presentaties vanaf uw SD-kaarten naar uw USB-C laptop of tablet.

De compacte alles-in-een adapter is een cruciaal accessoire voor uw USB-C laptop. Dankzij zijn compacte design kunt u hem makkelijk overal meenemen.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery 3.0 ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **7-IN-1 FUNCTIONALITEIT:** USB-C multiport adapter met 4K 30Hz Ultra HD HDMI/1080p VGA video/scherm/monitor, 2-poorts 10 Gbps USB hub met 1x USB-A (BC 1.2 snellaadpoort) en 1x USB-C (PD of data), 100W Power Delivery passthrough, microSD, Gigabit Ethernet
- **SCHAKELAAR VOOR PRESENTATIEMODUS:** met deze schakelaar voorkomt u dat uw PC de schermbeveiliging start, in slaapstand gaat of de energiebesparingsmodus activeert; Zo vermijdt u onderbrekingen tijdens presentaties of tijdens langdurig delen van uw scherm
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** USB Bus Powered of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 15 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering/uitval/stroompieken en tot 85 W voor het opladen van host computer (laptop)
- **DRAAGBAAR EN DUURZAAM:** Dit aluminium USB-C mini dock met 10 Gbps USB hub is een lichtgewicht en dus ideaal voor onderweg, bij thuiswerken of op zakenreis; geïntegreerde kabel om kabelwarboel te voorkomen en microSD slot voor mobiele opslag van bestanden
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB Type-C multiport adapter voor USB-C ultrabooks, Chromebooks, tablets zoals iPad Pro en Surface Pro 7 en TB3 laptops zoals HP, Dell, Lenovo, MacBooks; Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android; automatische driverinstallatie
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Meegeleverde toepassing verbetert de prestaties en de veiligheid en biedt ook USB Event Monitoring & Windows Layout functionaliteit.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C
	USB-A
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	1 Gigabit connectiviteit met elk 1000BASE-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3ab)
	100 Megabit connectiviteit met elk 100BASE-TX apparaat (voldoet aan IEEE802.3u)
	10 Megabit connectiviteit met elk 10BASE-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3i)
Chipsetcode	Realtek - RTD2141DS
	Realtek - RTS5423
	Realtek - RTL8153B
	Realtek - RTS5306

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1080p @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160P bij 30Hz
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps

PXE	Ja
Algemene specificaties	Wake-On-LAN (WoL): Ja Schakelaar voor presentatiemodus: Links: niet in de slaapstand gaan inschakelen - Rechts: niet in de slaapstand gaan uitschakelen
MTBF	307.402
Connector(en)	
Externe poorten	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) 1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - MicroSD 1 - Ethernet Gigabit
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software	
Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11. 11 ARM macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Opmerking over voedingsbron: USB-C voedingsadapter niet meegeleverd
Indicatoren	
LED-indicatoren	2 - Groen of geelbruin
Voeding	
Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Laptop Charging via Power Delivery	85W

	Vermogensopname	15W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to +70
	Opslagtemperatuur	-10 to +55
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Black & Gray
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	5.1 in [13 cm]
	Lengte product	2.7 in [6.8 cm]
	Breedte product	4.9 in [12.5 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	4.4 oz [126.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
	Breedte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.7 oz [190.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalinge		

n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.