

USB-C till Mini DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - Vit - USB 3.1 Type-C till Mini DP-adapter - Uppgraderad version är CDP2MDPEC

Produkt ID: CDP2MDP



Med denna USB Type-C till Mini DisplayPort-adapter kan du spela upp mini DisplayPort-video (mDP) och -ljud från USB Type-C-porten på din bärbara dator eller annan enhet. Den fungerar med USB 3.1 eller Thunderbolt 3 Type-C-enheter som passerar en mDP-videosignal, som till exempel din MacBook Pro, Chromebook eller 2018 iPad Pro.

Utnyttja videokapaciteten som är inbyggd i din dators USB-C-anslutning genom att använda adaptern för att leverera enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm.

Du kan nå en upplösning på upp till 3840 x 2160p vid 60 Hz, perfekt för högupplösningssuppgifter som till exempel visning av 4K-video. USB-C-videoadaptern är bakåtkompatibel med bildskärmar eller skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för arbetsplatstillämpningar.

Adaptorn låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB-C är en vändbar kontakt, så du kan ansluta den till din enhet i båda riktningar. Den Thunderbolt 3-kompatibla adaptorn ger en problemfri anslutning till din Windows- eller Mac-baserade Thunderbolt 3-dator.

Den kompakta USB-C till mDP-adaptorn är lätt och passar perfekt i väskan till din bärbara dator. Den bärbara designen är perfekt att använda för BYOD (Bring Your Own Device) på kontoret eller på resor.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut din bärbara dator med USB-C till en mDP-skärm på jobbet
- Leverera presentationer på mDP-skärmar från din bärbara dator i alla styrelserum
- Anslut en sekundär bildskärm till din bärbara USB-C-dator

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Denna USB C till Mini DisplayPort-adapter ansluter en USB-C- eller Thunderbolt-dator till en mDP-skärm, med stöd för upplösningar upp till 4K 60 Hz UHD (3840 x 2160). Bakåtkompatibel med 1080p
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Adaptern fungerar med DP-alt-läge USB-C och Thundetbolt-datorer som Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, HP EliteBook, Chromebook och MacBook Pro/Air (Intel- och M-serien)
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Den externa videokonverteraren levererar toppprestanda i 4K 60 Hz på olika Mini DP-skärmar, inklusive Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer och LG, och stöder ultrabreda upplösningar upp till 3440x1440.
- **APPLE-KOMPATIBILITET:** Kompatibel med Mini DisplayPort-skärmar, inklusive 30-tums Apple Cinema Display (A1083) och 27-/24-tums Apple LED Cinema Display (A1316/A1267). Ej kompatibel med Thunderbolt-skärmar, t.ex. 27-tums Apple Thunderbolt Display (A1407)
- **SPECIFIKATIONER:** Kompakt, bärbar design. DP-alt-läge. mDP 1.2 HBR2. 2-kanaligt ljud. HDCP 2.2/1.4. 14 cm ansluten kabel. USB Type-C (DisplayPort över USB-C). USB C (hane) till Mini DisplayPort (hona). Stöder en installation utan drivrutiner och är OS-oberoende

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	Mini DisplayPort - 1.2
Audio	Ja

Chipset-ID NXP - PTN5100
Pericom - PI3DPX1203

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal digital upplösning	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Stödda upplösningar	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
-------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. Denna adapter sänder en Mini DisplayPort-signal i enkelläge och fungerar inte med extra videoadaptrar som till exempel Mini DisplayPort till HDMI-, Mini DisplayPort till VGA- eller Mini DisplayPort till DVI-adaptrar Adaptern stöder inte Thunderbolt-skärmar
-----------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5% till 90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Vit
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.5 in [140 mm]
Produktlängd	7.1 in [18.0 cm]
Produktbredd	1.1 in [2.7 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	2.3 in [5.9 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [36.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till Mini DisplayPort-adapter
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.