

1 m USB-C naar Mini DisplayPort kabel - 4K 60Hz - zwart

Productcode: CDP2MDPMM1MB



Met deze USB-C naar Mini DisplayPort kabel kunt u uw voor Thunderbolt 3 of USB Type-C geschikt apparaat met slechts één kabel op een Mini DP scherm aansluiten voor een comfortabele verbinding zonder kabelwarboel.

Benut de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding. Met de USB Type-C naar Mini DisplayPort kabel kunt u de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weergeven met resoluties tot 3840x2160. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 1 m lange Mini DP-kabel biedt een compacte aansluiting die een overvloed aan adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 1,8 m USB-C naar mDP kabel, waardoor u de meest geschikte kabellengte kunt kiezen.

Voor eenvoudige bediening en installatie ondersteunt deze USB 3.1 Type-C naar Mini DP adapterkabel plug & play-installatie op zowel Windows als Mac computers.

De CDP2MDPMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw MacBook of USB-C apparaat aan op een mDP scherm
- Ideaal voor thuishkantoren of flexplek omgevingen

- Ervaar kristalheldere beelden met ondersteuning van 4K 60 Hz
- Geef presentaties waar u ook bent

## Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een gecombineerde USB-C naar mDP adapter en kabel
- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
- Maak de perfecte verbinding met een Mini DisplayPort kabel die voor elk met USB -C uitgevoerd apparaat geschikt is
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Compatibel met Thunderbolt 3 en USB 3.1 Type C poorten die DP Alt Mode ondersteunen

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
Poorten	1
AV-uitgang	Mini DisplayPort - 1.2
Chipsetcode	STMicroelectronics - STM32F072CBU6

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

---

### Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)



---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
---------	---

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	25%-60% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.5 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	usb-c naar mini displayport kabel
-------------	-----------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.