

3m USB C naar VGA Kabel, 1920x1200/1080p USB Type C naar VGA Video Adapter Kabel, Thunderbolt 3 Compatibel, Laptop naar VGA Monitor/Projector, DP Alt Mode HBR2, Zwart

Productcode: CDP2VGA3MBNL



Met deze USB-C naar VGA kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgerust apparaat met slechts één kabel op uw computerscherm aansluiten, voor een comfortabele oplossing zonder kabelwarboel.

Met de USB-C naar VGA adapterkabel kunt u de videocapaciteiten benutten van de USB-C aansluiting van uw computer, voor verbazingwekkende resoluties tot 1920x1200.


Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Deze 3 m lange computer monitorkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor kortere installaties bieden wij ook een 1 m (CDP2VGAMM1MB) en een 2 m (CDP2VGAMM2MB) USB-C naar VGA kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw eigen installatiebehoeften kunt kiezen.

De omkeerbare USB-C connector biedt eenvoudige en comfortabele aansluiting. Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB-C naar VGA kabel met zowel Windows als Mac computers en ondersteunt plug & play-installatie.

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to VGA displays
- Ideal for home office or work desk environments
- Experience enhanced imaging with support for 1920x1200

## Eigenschappen

- **PERFORMANCE:** 3m USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) naar VGA kabel ondersteund 2048x1280, 1920x1200, 1920x1080p bij 60Hz | EDID & DDC passthrough | Zwart | Thunderbolt 3 compatibel
- Verminder kabelwarboel met een gecombineerde USB-C™ naar VGA adapter en monitorkabel
- **GEÏNTEGREERDE DISPLAY KABEL:** Minimaliseer signaalverlies & storingspunten. Slank & flexibel ontwerp met adapterchip ingebouwd in VGA-connector vermindert kabelwarboel en zorgt voor een nette installatie in het kantoor of thuishkantoor
- **DISPLAY COMPATIBILITEIT:** Getest met een breed gamma 1080p-monitors, waaronder merken als Dell, Samsung, Asus, Acer en LG, en projectors als Sony, Christie, LG, NEC en Epson. Ideaal voor routing in vergaderzalen/kantoren
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Videoadapterkabel is getest voor gegarandeerde compatibiliteit met USB Type C DP Alt Mode of TB3 apparaten; plug & play installatie zonder stuurprogramma's met macOS, iPadOS, Windows, Linux, Chrome OS & Android

---

### Hardware

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Garantiebeleid | 3 Years          |
| AV-ingang      | USB-C            |
| Poorten        | 1                |
| AV-uitgang     | VGA              |
| Chipsetcode    | Via Labs - VL103 |

## NXP - PTN3355

### Prestaties

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale analoge resoluties | 1920x1200 or 1080p                                                                            |
| Ondersteunde resoluties     | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p)<br>1920x1200 |
| Ondersteuning breedbeeld:   | Ja                                                                                            |
| Audiospecificaties          | VGA - No Audio Support                                                                        |

### Connector(en)

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode<br>1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notitie | Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 5%-90% RV (geen condensatie)  |

### Fysieke eigenschappen

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kleur          | Zwart          |
| Kabellengte    | 9.8 ft [3 m]   |
| Lengte product | 9.8 ft [3.0 m] |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Breedte product | 0.9 in [2.2 cm]  |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Gewicht product | 4.6 oz [130.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width            | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height           | 0.4 in [1.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.0 oz [141.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB-C naar VGA-kabel |
|-------------|--------------------------|

---

Garantiebepalingen

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Jaar |
|----------|--------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.