

USB-C- till VGA-adapter

Produkt ID: CDP2VGA



StarTech.com

Denna USB-C™ till VGA-videoadapter låter dig sända VGA-video i HD från din USB Type-C™-enhet.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Kontakten finns på superbärbara enheter med USB 3.1 Gen 1. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och Chromebook Pixel™. Det är dessutom kompatibelt med Thunderbolt™ 3-portar.

Denna USB Type-C videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design, vilket gör den till det perfekta tillbehöret till din MacBook eller Chromebook, och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptorn perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptorn låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så hur du än kopplar in den kommer den alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du har en presentation.

Adaptorn stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptorn ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, -projektor eller TV. Adaptorn utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk HD.

CDP2VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig adaptorn när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på
- Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad VGA-skärm på jobbet
- Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation
- Anslut en VGA-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Funktioner

- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Portar	1
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	VGA
Chipset-ID	NXP - PTN5100 NXP - PTN3355

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200 or 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10%-85% RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 5.5 in [14 cm]

Produktlängd 7.1 in [18.0 cm]

Produktbredd 1.5 in [37.0 mm]

Produkt höjd 0.6 in [14.0 mm]

Produktvikt 0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 oz [29.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB-C- till VGA-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

