

2 m USB-C till VGA-kabel - 1920 x 1200 - Svart

Produkt ID: CDP2VGAMM2MB



Denna USB-C till VGA-kabel gör att du kan ansluta din Thunderbolt 3- eller USB Type-C-kompatibla enhet till din bildskärm med bara en kabel, vilket gör den till en bekväm och trasselfri lösning.

USB-C till VGA-kabeladaptern gör att du kan utnyttja den inbyggda videokapaciteten i din dators USB-C-anslutning för att leverera fantastiska upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

Med sin längd på 2 m levererar denna bildskärmskabel en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adapterar och kablar, vilket garanterar en städad och professionell installation. För kortare eller längre installationer erbjuder vi även en 1 m (CDP2VGAMM1MB) och en 3 m (CDP2VGA3MBNL) USB-C till VGA-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina anpassade installationsbehov.

Den reversibla USB-C-kontakten ger en enkel och bekväm anslutning. Enkel hantering och installation säkerställs genom att denna USB-C till VGA-kabel kan användas med både Windows- och Mac-datorer och att den stöder plug-and-play-installation.

CDP2VGAMM2MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut USB-C- eller Thunderbolt 3-enheter till VGA-skärmar
- Perfekt för hemmakontor eller skrivbordsmiljöer
- Upplev förbättrad bildkvalitet med stöd för 1920x1200

## Funktioner

- Få enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920 x 1200
- Slipp trassel med en kombinerad USB-C™ till VGA-adapter och bildskärmskabel
- Få en perfekt anslutning med en bildskärmskabel som fungerar med alla USB-C-kompatibla bärbara datorer
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DisplayPort Alt-läge

---

### Hårdvara

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Garantipolicy | 3 Years                           |
| AV-ingång     | USB-C                             |
| Portar        | 1                                 |
| AV-utgång     | VGA                               |
| Chipset-ID    | Via Labs - VL103<br>NXP - PTN3355 |

---

### Prestanda

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Maximal analog upplösning | 1920x1200 or 1080p |
|---------------------------|--------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stödda upplösningar | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p)<br>1920x1200 |
|---------------------|---|

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

---

#### Kontakt(er)

|             |  |
|-------------|--|
| Connector A | 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge |
| Connector B | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)    |

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

|                       |  |
|-----------------------|--|
| System- och kabelkrav | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. |
| Obs.                  | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. |

---

#### Miljö

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)   |
| Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Luftfuktighet        | 5~90% RH icke-kondenserande   |

---

#### Utseende

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Svart           |
| Detaljfärg   | Svart           |
| Kabellängd   | 6.6 ft [2 m]    |
| Produktlängd | 6.6 ft [2 m]    |
| Produktbredd | 1.3 in [34 mm]  |
| Produkt höjd | 0.6 in [1.5 cm] |



Produktvikt 4.7 oz [132 g]

---

Förpackning

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.3 lb [0.1 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till VGA-adapterkabel

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

