

## USB-C naar VGA adapter - 1920x1200

Productcode: CDP2VGASA



Dit is geen normale videoadapter. Ja, u kunt de USB-C™ poort van uw computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten, maar hij is ook uitgerust met een unieke Presentatiemodus-schakelaar. Als u deze schakelaar inschakelt, voorkomt de adapter dat uw computer zijn schermbeveiliging start, in de slaapstand gaat of de energiebesparingsmodus activeert. De adapter zorgt ervoor dat uw scherm altijd ingeschakeld blijft, waardoor het de perfecte USB-C videoadapter voor elke presentatie of vergadering is.

Als u een presentatie geeft, is uw doel om contact te houden met uw publiek, niet met uw computer. Maar als u uw muis niet snel genoeg beweegt, of uw energie-instellingen verandert, wordt uw scherm zwart vanwege inactiviteit, terwijl u het publiek toespreekt. Dit kan een grote afleiding zijn wanneer u zich probeert te concentreren op de informatie die u wilt verstrekken.

Deze adapter voorkomt schermverstoreningen tijdens de Presentatiemodus, een unieke functie die automatisch af en toe de cursor beweegt en zo voorkomt dat de energie-instellingen van uw computer uw presentatie onderbreken. Hij is perfect voor het delen van websites, tekeningen, spreadsheets, PDF's of diashows tijdens uw vergadering.

Afhankelijk van uw toepassing kunt u de Presentatiemodus in- of uitschakelen. Zet de presentatiestand aan als u in de vergaderruimte bent en uw scherm permanent aan wilt laten, en schakel de presentatie stand uit wanneer u de adapter op uw werkplek of bij een hot desk op kantoor gebruikt, zodat de oorspronkelijke energie-instellingen weer worden geactiveerd. De tuimelschakelaar is eenvoudig en bespaart u de problemen om steeds weer de instellingen van uw besturingssysteem te moeten aanpassen.

Voor een eenvoudige bediening en installatie wordt deze unieke adapter native ondersteund op Windows®- en Mac-computers. De adapter kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdige USB Type-C™ poort van uw computer. De omkeerbare USB-C connector betekent dat u hem de eerste keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en afleiding bij het herhaaldelijk aansluiten van uw laptop op een scherm of projector tot het verleden.

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p. U zult versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een oudere VGA-projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende hoge resolutie wordt weergegeven.

De CDP2VGASA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Wees voorbereid om presentaties vanaf uw laptop te geven , zonder zorgen omdat u weet dat uw laptop niet overschakelt naar de energiebesparingsstand wanneer u dat niet wilt
- Neem deze adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk VGA-scherm dat u wilt gebruiken
- Sluit een VGA-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

### Eigenschappen

- Uitgerust met een presentatiemodus zodat uw videoweergave gegarandeerd niet wordt onderbroken door de energiebesparingsinstellingen van uw computer
- Voorkom de problemen van het wijzigen van de energie-instellingen met een gebruiksvriendelijke tuimelschakelaar waarmee u de Presentatiemodus kunt in- en uitschakelen
- Geschikt voor Mac- en Windows-computers
- Ondersteunt HD videoresoluties tot 1920 x 1200
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB-C

	AV-uitgang	VGA
<b>Prestaties</b>		
	Maximale analoge resoluties	2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
	Ondersteunde resoluties	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1280
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
<b>Connector(en)</b>		
	Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>		
	Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
<b>Gebruiksomgeving</b>		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Vochtigheid	25% tot 85% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>		
	Kleur	Zwart
	Accentkleur	Zwart
	Kabellengte	3.7 in [95 mm]

Lengte product	7.3 in [18.6 cm]
Breedte product	1.7 in [43 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.0 oz [29 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.3 in [23.6 cm]
Package Width	3.2 in [82 mm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [67 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C-naar-VGA-videoadapter verkorte handleiding
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

