

USB-C VGA Multiportadapter - USB 3.0-port - 60 W PD

Produkt ID: CDP2VGAUACP



Denna USB-C VGA-multiportadapter kombinerar kapaciteten hos två adapterar med en funktion, en USB-C-videoadapter och USB-C till USB-adapter, till en portabel dockningsstation för din bärbara dator. Du kan omedelbart ansluta en VGA-bildskärm och en USB 3.0-enhet (Type-A), samtidigt som du strömför och laddar din bärbara dator med samma adapter.

Med en andra bildskärm ansluten till din bärbara dator kan du multitaska snabbare och enklare. USB-C-adapterns VGA-videoutgång låter dig skapa en arbetsstation med två bildskärmar som består av din bärbara dators bildskärm och en ytterligare VGA-bildskärm eller projektor i ett styrelserum eller annan yrkesmässig miljö.

Med USB Power Delivery kan du strömförse och ladda din bärbara dator genom att ansluta multiportadaptern till din bärbara dators USB Type-C-port och sedan ansluta en USB Type-C-strömadapter.

USB-C-multiportadaptern har en inbyggd USB-C-kabel och är kompatibel med bärbara MacBook-, Chromebook™- och Windows-datorer med USB-C och stöd för visningsport (DP) alt-läge och USB Power Delivery.

Du kan ta med dig den här USB-C-videoadaptern överallt tillsammans med din bärbara dator tack vare dess kompakta och lätta design samt tåliga konstruktion.

- Maximal kompatibilitet - StarTech.com har en dockningsstation som passar alla operativsystem, varumärken för bärbara datorer och anslutningsbehov

Få mer gjort snabbare - Fler portar och bildskärmar maximerar slutanvändarens anslutbarhet och produktivitet

Snabb installation - Eliminera distributionsproblem som slösar tid och frustrerar slutanvändare

IT-kvalitet - Används av IT-proffs över hela världen tack vare vår rigorösa interna produkttestning,

robusta efterlevnad och livstidsgaranti på flerspråkig tekniska kundtjänst

CDP2VGAUACP kommer med StarTech.coms 3-åriga garanti och gratis teknisk kundtjänst på livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut till nästan vilken VGA-skärm, -TV eller -projektor som helst när du reser
- Idealisk för BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-tillämpningar (Choose Your Own Device) på kontoret
- Använd med de senaste USB-C-utrustade datorerna och Windows®-baserade surfplattor samt Apple MacBook och Google ChromeBook™

Funktioner

- Tillför en VGA-port (2048x1280p - 60 Hz) och en USB-A-port till din bärbara dator, MacBook eller Chromebook med USB-C
- Strömförse din bärbara dator med 60 W Power Delivery genom att använda den här multiportadaptern och en USB Type-C-strömadapter
- Anslut en USB 3.0 Type-A-enhet, såsom ett flashkort eller en mus, till din Windows-laptop eller MacBook Pro
- Robust design för hållbarhet, lätt och kompakt för bärbarhet och enkelhet
- Stöder USB-C DP alt-läge och är kompatibel med Thunderbolt 3

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID	VIA/VLI - VL100
	VIA/VLI - VL210
	NXP - PTN3355

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0)
Maximal analog upplösning	2048 x 1280p @ 60Hz Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery
Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge). Med multifunktionsadaptern följer inte en USB-C-strömadapter. Valfritt: multifunktionsadaptern kan användas med en separat USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter).
-----------------------	--

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.

Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	5.5 in [14 cm]
Produktlängd	3.1 in [80 mm]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	1.4 oz [39 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [34 mm]



Fraktvikt (förpackning) 3.8 oz [109 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

USB-C- till VGA-multifunktionsadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

