

USB-C till VGA-adapter med USB Power Delivery - 60W - Vit

Produkt ID: CDP2VGAUCPW



Med denna USB-C till VGA-adapter kan du ansluta din bärbara dator, din MacBook med USB Type-C till en VGA-skärm eller iPad Pro 2018. USB C-adaptorn har USB Power Delivery så att du kan strömsätta din bärbara dator samtidigt som du sänder video med samma USB-C-port. Adaptorn finns även tillgänglig i svart (CDP2VGAUCP), så du kan välja en adapter som passar din bärbara dator.

Mindre och lättare bärbara datorer är enkla att bära med sig när du har färre anslutningsportar. Den här USB-C VGA-adaptorn stöder USB Power Delivery på upp till 60 W och har en extra USB-C-port, så du kan ladda din bärbara dator med USB-C-strömadaptorn, även när du sänder video. Många bärbara datorer som Dell XPS och MacBook Pro stöder laddning via din USB-C-port med USB Power Delivery. Kontrollera dina specifikationer för att bekräfta kompatibilitet.

USB-C-dongeln stöder VGA-upplösningar på upp till 2048 x 1260 60 Hz (inkl. populära upplösningar i hög definition, som t.ex. 1080p och 720p) för att säkerställa att UHD-kvaliteten på din videosignal bibehålls.

Denna USB Type C-omvandlare har ett helvitt hölje och en inbyggd USB-C-kabel som utformats för att passa din MacBook. Adaptorn är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge.

CDP2VGAUCPW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut till VGA-skärmar när du reser

- Anslut din bärbara BYOD-dator till en VGA-skärm på jobbet, i skolan eller i hemmet medan du laddar din bärbara dator
- Presentera på en stor VGA-skärm med din bärbara USB-C-dator

Funktioner

- Ladda din bärbara dator medan du ansluter till en VGA-skärm med bara en USB-C-port via USB Power Delivery
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 2048 x 1280 vid 60 Hz inklusive 1080p
- Upprätta den perfekta anslutningen med en vit USB-C-adapter som passar kablarna till din MacBook
- PORTABLE: Connect a VGA monitor or projector to your laptop, or add a secondary display to your workstation; portable white USB-C to VGA converter can be carried in your laptop bag during travel
- EASY TO USE: USB C to VGA adapter supports a driverless plug & play setup & works w/ macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS & Linux | Compatible w/ Thunderbolt 3 & previous versions of DisplayPort

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	VGA
Chipset-ID	ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
Stödda upplösningar	1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900



1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Power Delivery 60W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0~90 % RH

Utseende

Färg Vit

Kabellängd 4.0 in [10.2 cm]

Produktlängd 5.9 in [15.0 cm]

Produktbredd 1.3 in [33.0 mm]



Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt vikt	0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C- till VGA-adapter
-----------------	-------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

