

Adaptador de Video USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

ID del Producto: CDPVDHMDMP2G



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ constituye una solución portátil para la conexión de su computadora equipada con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o MiniDisplayPort (mDP).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias a este adaptador USB-C para monitor 4 en 1. Este adaptador multipuerto, con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, le permite conectar su laptop a cualquier pantalla.

El adaptador incluye un anclaje con imán integrado que le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar la portabilidad rápida y segura. El duradero gabinete de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su maletín de transporte.

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador USB-C de video son compatibles con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz, así como las salidas VGA y DVI son compatibles con resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

Este adaptador USB-C tiene un gabinete de aluminio de color gris espacial y un cable USB-C integrado para que su diseño armonice con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

El adaptador también está disponible para compatibilidad con resolución HDMI 4K 30Hz, en los tres colores siguientes: Gris espacial (CDPVDHMDMP2G), rosa dorado (CDPVDHMDMP2R) y plateado (CDPVDHMDMP2S), a fin de poder elegir un modelo de adaptador que armonice con su laptop o su color preferido.

El modelo CDPVDHMDMP2G está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier pantalla cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o institución educativa
- Conecte una pantalla VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort secundaria a su MacBook de acabado gris espacial

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad de video de su laptop mediante un adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- Máxima portabilidad con un administrador magnético integrado de cableado
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	Mini DisplayPort - 1.2
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
ID del Conjunto de	Cypress - CYPD3120

Chips	Parade - PS8348
	Parade - PS8617
	Parade - PS8338
	Parade - PS171
	Parade - PS176

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 2840 X 2160 a 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI o mDP: Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

MTBF 800,703 hours

Conector(es)

Conector A Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B Mini DisplayPort (20 pines)

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

DVI-I (29 pines)

HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características
Físicas

Color Gris Espacial

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Cable 4.5 in [11.5 cm]

Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]

Ancho del Producto 5.6 in [14.2 cm]

Altura del Producto 1.2 in [30 mm]



Peso del Producto	6.5 oz [185 g]
-------------------	----------------

Información de la Caja

Longitud de la Caja	2.2 in [55 mm]
---------------------	----------------

Ancho de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
------------------	------------------

Altura de la Caja	0.6 in [16 mm]
-------------------	----------------

Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [121 g]
-----------------------------	----------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador A/V de viaje
---------------------	------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

