

USB C Multiport Video Adapter met HDMI, VGA, Mini DisplayPort of DVI, USB Type C Monitor Adapter naar HDMI 2.0 of mDP 1.2 (4K 60Hz), VGA of DVI (1080p), Space Gray Aluminium

Productcode: CDPVDHMDMP2G



Deze USB-C™ 4-in-1 multiport videoadapter is een mobiele oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort (mDP) scherm.

Nooit meer verschillende adapters meenemen met deze 4-in-1 USB-C schermadapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP output kunt u uw laptop met deze multiport adapter op bijna elk scherm aansluiten.

De adapter heeft een geïntegreerde magneet, die de breakout-kabel naar zijn plaats geleidt voor snelle en betrouwbare mobiliteit. En dankzij de duurzame aluminium behuizing kunt u de adapter veilig in uw reistas meenemen.

De HDMI en mDP outputs van deze USB-C video adapter ondersteunen UHD resoluties tot 4 K 60 Hz, terwijl de VGA en DVI outputs HD resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

De USB-C adapter heeft een space gray grijze behuizing en geïntegreerde USB-C kabel die bij uw space gray grijze MacBook of MacBook Pro past. De adapter is compatibel met USB-C apparaten met DP Alt Mode.

De adapter is ook verkrijgbaar met ondersteuning van 4K 30Hz HDMI resolutie, en in drie kleuren: spacegrijs (CDPVDHMDMP2G), roségoud (CDPVDHMDMP2G) en zilver (CDPVDHMDMP2G), zodat u een adapter kunt kiezen die precies overeenkomt met de kleur van uw laptop of met de door u gewenste kleur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw MacBook aan op een VGA, DVI, HDMI of mDP scherm op het werk of op school
- Sluit een tweede VGA, DVI, HDMI of mDP scherm aan op uw space gray grijze MacBook

Eigenschappen

- **4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEO ADAPTER:** USB-C DP Alt Mode naar een van HDMI 2.0 (4K 60Hz & 7.1ch audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch audio), VGA of DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3 compatibel
- **ROBUUST & DRAAGBAAR:** Duurzame aluminium space gray behuizing met een magnetisch-beveiligde verborgen kabel wrap voor mobiele gebruikers op kantoor, thuis, in directiekamers en klaslokalen
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C beeldschermadapter voor Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Opmerking: De VGA output werkt niet met M1 based MacBook].
- **TESTED & VERIFIED:** USB Type-C adapter getest bij 4K 60Hz mini DisplayPort/HDMI of 1080p VGA/DVI voor compatibiliteit met TV, monitor & projector merken zoals Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Ondersteunt een driverless plug&play setup, deze adapter is volledig compatibel met meerdere OS-platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	Mini DisplayPort - 1.2

HDMI - 2.0

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA

Chipsetcode Cypress - CYPD3120
Parade - PS8348
Parade - PS8617
Parade - PS8338
Parade - PS171
Parade - PS176

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	4096 X 2160 bij 24 Hz of 2840 X 2160 bij 60 Hz (HDMI) 4096 x 2160 bij 60 Hz (mDP)
Ondersteunde resoluties	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz

Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz

Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties HDMI of mDP output: 7.1 surround sound

		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	MTBF	800,703 hours
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - DVI-I (29-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Er wordt slechts één video-uitgang tegelijkertijd op de videoadapter ondersteund. Als er meerdere verbindingen tot stand worden gebracht, functioneert slechts één van de uitgangen
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
		De VGA output werkt niet met M1, M1 PRO, en M1 MAX MacBook hosts.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Space grijs
	Type behuizing	Aluminium

Kabellengte	4.5 in [115 mm]
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	5.6 in [14.2 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	6.5 oz [185.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [178.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - A/V-reisadapter
-------------	---------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.