

Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

ID del Producto: CDPVDHMDPRG



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ rosa dorado ofrece una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en plateado (CDPVGDVHMDMP) y gris espacial (CDPVDHMDMPSG).


Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de vídeo USB-C son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color rosa dorado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de vídeo USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El producto CDPVDHMDPRG está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad con vídeos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 30Hz
- Obtenga una conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con el color rosa dorado de su MacBook
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link

	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
MTBF	654,111 hours

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - DVI-D (25 pines)
	1 - HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Nota	<p>En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
------	--

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Rose Gold
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	4.5 in [115 mm]
Longitud del Producto	6.7 in [16.9 cm]
Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	6.4 oz [180.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.4 oz [182.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
---------------------	----------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.