

Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

N° de produit: CDPVDHMDMPRG



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport en or rose offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est également disponible en argent (CDPVGDVHMDMP) et en gris sidéral (CDPVDHMDMPSG).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Les sorties HDMI et Mini DP de cet adaptateur vidéo UBC-C prennent en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de votre MacBook en or rose et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

Spécifications techniques

- Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur 4 en 1 : USB-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DisplayPort
- Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz
- Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C qui correspond parfaitement à la couleur de votre MacBook en or rose
- Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré et un boîtier en aluminium durable
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2

ID du chipset	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
Résolutions prises en charge	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
MTBF	654,111 hours

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - DVI-D (25 broches)

1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque

Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur

Rose Gold

Type de boîtier

Aluminium

Longueur de câble

4.5 in [115 mm]

Longueur du produit

6.7 in [16.9 cm]

Largeur du produit

5.6 in [14.2 cm]

Hauteur du produit

0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit

6.4 oz [180.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet

1

Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	6.4 oz [182.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis