

Adaptateur Multiport USB-C avec HDMI, VGA, Mini Displayport ou DVI - Convertisseur Vidéo USB Type-C vers HDMI 1.4 ou mDP 1.2 (4k) - VGA ou DVI (1080p) - Aluminium Gris Sidéral

N° de produit: CDPVDHMDPSG



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport gris sidéral offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est également disponible en argent (CDPVGDVHMDP) et en or rose (CDPVDHMDPRG).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Les sorties HDMI et Mini DP de cet adaptateur vidéo UBC-C prennent en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de votre MacBook gris sidéral et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport.

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

## Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR VIDÉO USB-C 4-EN-1 MULTIPORT** : USB-C DP Alt Mode vers n'importe quel HDMI 1.4 (4K 30 Hz et 7,1 canaux audio), mDP 1.2 (4K 60 Hz et 2 canaux audio), VGA ou DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible avec Thunderbolt 3
- **ROBUSTE ET PORTABLE** : boîtier en aluminium durable gris sidéral avec câble rétractable à fixation magnétique pour les utilisateurs en déplacement, au bureau, à la maison, dans les salles de réunion et dans les salles de classe
- **COMPATIBILITÉ** : adaptateur d'écran USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **TESTÉ ET VÉRIFIÉ** : adaptateur USB Type-C testé à 4K mini DisplayPort (60 Hz)/HDMI (30 Hz) ou 1080p VGA/DVI avec des marques de téléviseurs, moniteurs et projecteurs telles que Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **FACILE À UTILISER** : prenant en charge une configuration Plug-and-Play sans pilote, cet adaptateur est entièrement compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation : Windows / macOS / Linux / Chrome OS

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4 Mini DisplayPort - 1.2

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA

ID du chipset

Cypress - CYPD1120

Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

---

## Performance

Maximum Cable  
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision

DisplayPort 1.2

Résolutions  
analogiques max.

1920 x 1200 @ 60Hz

Résolutions  
numériques max.

3840 x 2160 à 30 Hz

Résolutions prises en  
charge

Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600,  
1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x  
720

Prise en charge grand  
écran

Oui

Spécifications audio

Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

MTBF 654,111 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - DVI-D (25 broches)
	1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	<p>Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera</p> <p>La distance maximale entre le câble et l'écran fait référence à la vidéo numérique. Les capacités de distance VGA dépendent de la qualité de votre câblage</p>
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	<p>Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)</p> <p>En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)</p>

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	4.3 in [110 mm]

Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	6.4 oz [180.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	6.2 oz [176.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis