

Adattatore video multiporta da USB-C a HDMI, VGA, Mini DisplayPort o DVI - Adattatore per monitor USB tipo C a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) - Grigio siderale - Alluminio

ID prodotto: CDPVDHDMPSG



Questo adattatore video multiporta USB-C™ di colore grigio siderale offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. È disponibile anche in argento (CDPVDVHMDMP) e oro rosa (CDPVDHMDMPRG).

Questo adattatore USB-C 4 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori per diversi display. Grazie all'uscita VGA, DVI, HDMI e mDP, è possibile collegare il computer laptop a praticamente qualsiasi display: una soluzione plug-and-play molto pratica per i viaggi e le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Le uscite HDMI e mDP di questo adattatore video USB-C supportano le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte le uscite (HDMI, mDP, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

L'adattatore USB Type-C dispone di un alloggiamento in alluminio progettato per adattarsi al MacBook grigio siderale ed è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta la tecnologia DP Alternate Mode tramite USB-C. Dotato di un cavo USB-C integrato con un sistema di gestione cavi magnetico, può essere riposto comodamente per portarlo con sé durante gli spostamenti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display quando si è in viaggio
- Permette di collegare un MacBook BYOD a un display VGA, DVI, HDMI o mDP in ufficio o a scuola
- Possibilità di collegare un monitor secondario VGA, DVI, HDMI o mDP al MacBook

Caratteristiche

- **ADATTATORE VIDEO MULTIPORTA USB-C 4-IN-1:** adattatore da USB-C DP Alt Mode a HDMI 1.4 (4K a 30 Hz e audio a 7.1 canali), mDP 1.2 (4K a 60 Hz e audio a 2 canali), VGA o DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatibile con Thunderbolt 3
- **ROBUSTO e PORTATILE:** robusto box esterno grigio siderale in alluminio con avvolgicavo a scomparsa con fissaggio magnetico per utenti sempre in movimento in ufficio, a casa, in sala riunioni e in classe
- **COMPATIBILITÀ:** adattatore display USB-C per Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebook
- **TESTATO E VERIFICATO:** adattatore USB Type-C testato per mini DisplayPort (60 Hz)/HDMI (30 Hz) 4K o VGA/DVI 1080p con TV, monitor e proiettori di marche come Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **FACILE DA USARE:** con il supporto di una configurazione plug-and-play senza driver, questo adattatore è completamente compatibile con più sistemi operativi: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 1.4 Mini DisplayPort - 1.2

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

VGA

ID chipset

Cypress - CYPD1120

Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

Prestazioni

Maximum Cable
Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Risoluzioni analogiche
massime 1920 x 1200 @ 60Hz

Risoluzioni digitali
massime 3840 x 2160 a 30 Hz

Risoluzioni supportate Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600,
1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x
720

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

MTBF 654,111 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - DVI-D (25 pin)
	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	<p>Sull'adattatore video è supportata una sola uscita video alla volta. In caso di più connessioni, funzionerà soltanto una delle uscite.</p> <p>La distanza massima del cavo fino al display si riferisce al video digitale. Le distanze VGA dipendono dalla qualità del cablaggio.</p>
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	<p>Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)</p> <p>Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)</p>

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza del cavo	4.3 in [110 mm]
Lunghezza prodotto	6.9 in [17.5 cm]

Larghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto	6.4 oz [180.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [176.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore A/V da viaggio
--------------------------	-------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.