

Adaptador USB-C de Video Multipuertos con HDMI, VGA Mini DisplayPort o DVI -
Adaptador para Monitor USB Tipo C a HDMI 1.4 o mDP 1.2 (4K) - VGA o DVI (1080p) -
de Aluminio - Gris Espacial

ID del Producto: CDPVDHDMDPG



Este adaptador de video multipuertos USB-C™ gris espacial ofrece una solución portátil para la conexión de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en plateado (CDPVGDVHMDP) y rosa dorado (CDPVDHMDPRG).


Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su laptop a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador de video USB-C son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color gris espacial de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de vídeo USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El producto CDPVDHDMDPG está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

- **ADAPTADOR DE VIDEO MULTIPUERTO USB-C 4 EN 1:** USB-C modo Alt (alternativo) de DisplayPort a cualquier dispositivo HDMI 1.4 (4K 30Hz y audio de 7.1 canales), mDP 1.2 (4K 60Hz y audio de 2 canales), VGA o DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible con Thunderbolt 3
- **RESISTENTE Y PORTÁTIL:** Gabinete de aluminio duradero de color gris espacial, con funda fija (por imán) para cable no visible, para usuarios móviles en oficinas, en casa, en salas de juntas y salones de clase
- **COMPATIBILIDAD:** Adaptador de pantalla USB-C para los modelos Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Adaptador USB Type-C sometido a pruebas con 4K mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) o VGA/DVI (1080p) en televisores, monitores y proyectores de marcas tales que Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Compatible con la configuración plug-and-play que no requiere software controlador, este adaptador es además totalmente compatible con varias plataformas de sistema operativo: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C

Salida A/V	HDMI - 1.4
	Mini DisplayPort - 1.2
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	49.9 ft [15.2 m]
	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí

Especificaciones de Audio Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

MTBF 654,111 horas

Conector(es)

Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.

La distancia máxima de cable a la pantalla se refiere a vídeo digital. La capacidad de distancia a VGA depende de la calidad del cable

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
 Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características Físicas

Color Gris Espacial

Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Peso del Producto	6.4 oz [180.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.2 oz [176.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
---------------------	----------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.