

USB-C Multiport 4-in-1 Video Adapter met HDMI, VGA, Mini DisplayPort of DVI - USB Type C Display Adapter naar HDMI 1.4 of mDP 1.2 (4K) - VGA of DVI (1080p) - Space Grey Aluminum

Productcode: CDPVDHMDPSG



Deze Space grijze USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort scherm. De adapter is ook verkrijgbaar in zilver (CDPVGDVHMDMP) en roségoud (CDPVDHMDMPRG).

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties.

De HDMI- en mDP-uitgangen van deze USB-C videoadapter ondersteunen resoluties van UHD 4K, vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. Alle uitgangen (HDMI, mDP, VGA, DVI) kunnen high-definition resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

De USB Type-C adapter heeft een aluminium behuizing die precies past bij uw Space grijze MacBook en is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt. Met een geïntegreerde USB-C kabel met magnetische kabelmanager kan deze USB-C videoadapter handig worden opgeborgen voor gemakkelijk reizen.

De CDPVDHMDPSG wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw BYOD MacBook aan op een VGA-, DVI-, HDMI- of mDP-scherm op het werk of in scholen
- Sluit een tweede VGA, DVI, HDMI of mDP scherm aan op uw MacBook

Eigenschappen

- **4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEOADAPTER:** USB-C DP Alt Mode naar HDMI 1.4 (4K 30Hz & 7.1ch audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch audio), VGA of DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4 | Thunderbolt 3 compatibel
- **ROBUUST EN DUURZAAM:** Aluminium space gray behuizing met geïntegreerde kabel die magnetisch vastklikt | ideaal voor mobiele road warriors, of voor op kantoor, thuis, vergaderruimtes en klaslokalen
- **COMPATIBILITEIT:** USB-C schermadapter voor Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- **GETEST EN GEVERIFIEERD:** USB Type-C adapter getest bij 4K mini DisplayPort (60 Hz)/HDMI (30Hz) of 1080p VGA/DVI met tv's, monitors en projectoren van merken zoals Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Deze adapter ondersteunt plug & play installatie zonder stuurprogramma's en is volledig compatibel met meerdere besturingssystemen: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Mini DisplayPort - 1.2
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
Chipsetcode	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210

Parade - PS8348B

Parade - PS171

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	49.9 ft [15.2 m]
	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz
Ondersteunde resoluties	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI- en mDP-uitgang - 7.1 surround sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
MTBF	654,111 uren

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
-------------	---------------------------------------

Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	DVI-D (25-polig)
	HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Er wordt slechts één video-uitgang tegelijkertijd op de videoadapter ondersteund. Als er meerdere verbindingen tot stand worden gebracht, functioneert slechts één van de uitgangen
	Maximale kabelafstand voor weergave geldt voor digitale video. VGA-afstanden zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw kabels

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	4.3 in [11 cm]
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	5.7 in [14.5 cm]
Hoogte product	1.2 in [30.0 mm]
Gewicht product	6.4 oz [180.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	2.2 in [55.0 mm]
----------------	------------------

Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [121.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	A/V-reisadapter
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

