Adaptador de Video Multipuertos USB C - Portátil 4K 60Hz UHD 5 en 1 USB Tipo C a HDMI 2.0, Mini DisplayPort, VGA o DVI (1080p) - con Entrega de Potencia PD de 95W - con Administración de Cableado - Aluminio

ID del Producto: CDPVDHMDPDP

Este adaptador de video multipuerto USB-C constituye una solución portátil para la conexión de su computador equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o MiniDisplayPort (mDP). Incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su computador portátil mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C.

Este adaptador USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 95W e incluye un puerto USB-C adicional. Puede cargar su computador portátil con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchos computadores portátiles son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

Lleve consigo solo un adaptador, en lugar de cuatro. Este versátil adaptador de monitor 4 en 1 le permite conectar su computador portátil equipado con USB-C a cualquier pantalla. Con su duradera caja de aluminio y pieza de retención magnética que fija el cable multiconector en posición cuando no lo está utilizando, el adaptador es lo suficientemente resistente para llevarlo en una bolsa de viaje.

Las salidas HDMI y mDP son compatibles con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, mDP, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Este adaptador USB-C tiene un acabado de color gris espacial y un cable USB-C integrado que armoniza con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial.

El modelo CDPVDHMDPDP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje

• Conecte un MacBook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP

• Conecte un monitor secundario a su MacBook u ordenador portátil equipado con USB-C de acabado gris espacial

Características

• Cargue su computador portátil mientras está conectado a una pantalla, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB

• Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort

• El acabado gris espacial hace juego con su MacBook o MacBook Pro de color gris espacial

• Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz

• Máxima portabilidad con un gestor magnético de cable integrado

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C

	Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
		HDMI - 2.0
		VGA
		Mini DisplayPort - 1.2
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176
		VIA/VLI - VL102
		ITE -IT6516

Rendimiento

	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Video Revision	HDMI 2.0
		DisplayPort 1.2
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 3840 X 2160 a 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
	Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
		Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
		Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Salida HDMI o mDP: Sonido envolvente 7.1
		DVI - No Audio Support

		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - DVI-I (29 pines)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Observaciones / Requisitos		
	Nota	En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.
		Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 95 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador, como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil.
		La distancia máxima de cable a la pantalla se refiere a vídeo digital. La capacidad de distancia a VGA depende de la calidad del cable
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Power Delivery	95W
	Laptop Charging via Power Delivery	85W

	Consumo de Energía	10W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Color Acentuado	Negro y Gris Espacial
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	4.0 in [101 mm]
	Longitud del Producto	4.3 in [10.9 cm]
	Ancho del Producto	2.2 in [5.7 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso del Producto	4.5 oz [128 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [216.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
Información Acerca		

de la Garantía

Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.