

Adaptateur Multiport USB-C Portable UHD - USB Type-C vers HDMI 2.0, Mini Displayport, VGA ou DVI (1080p) - 95W PD Passthrough - Câble Enveloppant - Aluminium

N° de produit: CDPVDHMDPDP



Cet adaptateur vidéo multiport USB-C offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DisplayPort (Mini DP). Il est doté de la fonctionnalité USB Power Delivery pour vous permettre d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C.


Cet adaptateur USB-C prend en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu'à 95 W et dispose d'un port USB-C supplémentaire. Vous pouvez charger votre ordinateur portable grâce à son adaptateur d'alimentation USB-C, même lorsque vous diffusez de la vidéo. De nombreux ordinateurs portables prennent en charge la fonction de charge via un port USB-C avec la technologie USB Power Delivery. Consultez les spécifications de votre ordinateur portable pour vérifier la compatibilité.

Emportez un seul adaptateur au lieu de quatre. Cet adaptateur pour écran 4 en 1 polyvalent vous permet de connecter votre ordinateur portable USB-C à n'importe quel écran. Grâce à son boîtier en aluminium robuste et à une fixation magnétique qui maintient le câble répartiteur en place lorsque vous ne l'utilisez pas, l'adaptateur est suffisamment solide pour être transporté dans votre sac de voyage.

Les sorties HDMI et Mini DP prennent en charge les résolutions UHD 4K pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

L'adaptateur USB-C possède une finition gris sidéral et un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez un ordinateur portable ou MacBook USB-C à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP
- Connectez un écran secondaire à votre ordinateur portable ou MacBook USB-C gris sidéral

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR VIDÉO USB-C 5-EN-1 MULTIPORT : USB-C DP Alt Mode vers n'importe quel connecteur HDMI 2.0/mDP 1.2 4K 60 Hz ou VGA/DVI 1080p avec HDCP 2.2/1.4, compatible Thunderbolt 3, 95 W Power Delivery Passthrough, gris sidéral
- 95 W PD 3.0 PASSTHROUGH : utilisez un adaptateur secteur USB-C pour charger un ordinateur portable (ultrabooks et stations de travail) jusqu'à 95 W ; évitez les chutes/clignotements de la vidéo lorsque l'alimentation est ajoutée/retirée sur les ordinateurs portables PD 3.0 comme le MacBook Pro
- COMPATIBILITÉ : adaptateur d'écran USB-C pour MacBook Pro/Air TB3, Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- TESTÉ ET VÉRIFIÉ : adaptateur USB Type-C testé à 4K 60 Hz HDMI 2.0/Mini DisplayPort ou 1080p VGA/DVI pour la compatibilité avec les téléviseurs, moniteurs et projecteurs tels que Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- FACILE À UTILISER : boîtier gris sidéral en aluminium durable avec câble rétractable à fixation magnétique ; prend en charge la configuration Plug-and-Play sans pilote et est compatible avec Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif

Entrée AV	USB-C
Sortie AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	HDMI - 2.0
	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2
ID du chipset	Parade - PS176
	VIA/VLI - VL102
	ITE -IT6516

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	4096 x 2160 à 24 Hz ou 3840 x 2160 à 60 Hz (HDMI)
	4096 x 2160 à 60 Hz (Mini DP)
Résolutions prises en charge	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
	Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Prise en charge grand écran	Oui

Spécifications audio Sortie HDMI ou Mini DP : Son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - DVI-I (29 broches)
	1 - HDMI (19 broches)
	1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Cet adaptateur multiport USB-C prend en charge l'alimentation USB Power Delivery 3.0, jusqu'à 95 W. Lorsque vous utilisez l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable, l'adaptateur multiport alimente l'adaptateur et votre ordinateur portable. Vous disposez de 85 W pour charger votre ordinateur portable. Pour en savoir plus sur les exigences de charge de votre ordinateur portable, contactez son fabricant. La distance maximale entre le câble et l'écran fait référence à la vidéo numérique. Les capacités de distance VGA dépendent de la qualité de votre câblage
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	95W
Laptop Charging via	85W

Power Delivery

Consommation électrique	10W
-------------------------	-----

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur des détails	Noir et gris sidéral
Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	4.0 in [101 mm]
Longueur du produit	4.3 in [10.9 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	4.5 oz [128 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	7.6 oz [216.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis