

Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

ID del Producto: CDPVGDVHDBP



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ constituye una solución para conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C a su pantalla VGA, DVI o HDMI®.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 3 en 1. Con salidas VGA, DVI y HDMI, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla.

La salida HDMI de este adaptador de vídeo USB-C es compatible con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

El práctico «dongle» (llave) USB-C plug-and-play es el accesorio ideal de viaje. Ya que cabe cómodamente en la bolsa de su ordenador portátil y le ofrece tres opciones de salida de vídeo, el adaptador de vídeo USB-C es la solución ideal para aplicaciones tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje

- Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI o HDMI en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarlo como monitor secundario

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad con este adaptador de vídeo USB-C 3 en 1:USB-C a VGA, DVI o HDMI
- Obtenga una asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
- Thunderbolt 3 y USB Type-C compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort
- Fácil configuración, uso y almacenamiento

Hardware

| | |
|---------------------------|---|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Activo |
| Entrada A/V | USB-C |
| Salida A/V | HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA |

Rendimiento

| | |
|-----------------------------------|--|
| Video Revision | DisplayPort 1.2 |
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Resolución Digital Máxima | 3840 x 2160 @ 30Hz |
| Resoluciones Admitidas | HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |



VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
 Salida DVI - Audio estéreo de 2 canales

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Especificaciones Generales El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.

Conector(es)

Conector A Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B HDMI (19 pines)

DVI-I (29 pines)

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
 Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)



Características
Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 5.9 in [15 cm] |
| Longitud del Producto | 3.3 in [85.0 mm] |
| Ancho del Producto | 1.8 in [45.0 mm] |
| Altura del Producto | 0.6 in [15.0 mm] |
| Peso del Producto | 1.8 oz [51.0 g] |

Información de la
Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] |
| Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] |
| Altura de la Caja | 0.8 in [20.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.9 oz [55.0 g] |

Contenido de la
Caja

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Incluido en la Caja | Adaptador USB-C de viaje |
|---------------------|--------------------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

