

Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

N° de produit: CDPVGDVHDBP



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 3 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI et HDMI, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran.

La sortie HDMI cet adaptateur vidéo UBC-C prend en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

Pratique, le dongle USB-C plug-and-play est l'accessoire de voyage idéal. L'adaptateur vidéo USB-C est une solution idéale pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil), où que vous alliez : il offre trois options de sortie vidéo et se glissera facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre ordinateur BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR VIDÉO MULTIPORT USB C 3 EN 1** : Cet adaptateur d'écran multi vidéo USB C vers HDMI VGA ou DVI est une solution de hub vidéo portable qui vous permet de connecter votre MacBook ou votre ordinateur portable Windows pratiquement partout
- **SUPPORT DE LA RÉOLUTION 4K** : Profitez d'une qualité d'image étonnante lorsque vous connectez ce convertisseur multi-affichage USB C à votre moniteur, écran ou projecteur qui supporte les résolutions UHD 4K sur la sortie HDMI
- **IDÉAL POUR LES VOYAGES** : Optimisez la portabilité de vos vidéos grâce à cet adaptateur d'affichage multiple USB C. Il prend en charge tous les OS et permet aux utilisateurs de se connecter à n'importe quel écran, que ce soit au bureau ou en déplacement
- **COMPATIBILITÉ THUNDERBOLT 3** : Ce convertisseur multiport se connecte à votre PC USB C ou TB3 qui transmet un signal vidéo DP Alt Mode, il fonctionne avec tous vos PC portables USB C, y compris les appareils comme MacBook Pro, Chromebook ou Lenovo Yoga
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur d'écran multiple USB C est soutenu pendant 3 ans, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA
ID du chipset	ITE - IT6224FN

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
Résolutions prises en charge	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sortie HDMI - son surround 7.1 sortie DVI - audio stéréo à 2 voies DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) 1 - DVI-I (29 broches) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
---	--

Remarque Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
Longueur du produit	3.3 in [8.5 cm]
Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.8 oz [51.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.6 oz [46.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage USB-C
-----------------------	--------------------------------

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis