

## Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

ID prodotto: CDPVGDVHDBP



Questo adattatore video multiporta USB-C™ offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA, DVI o HDMI®.

Questo adattatore USB-C 3 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di portare con sé più adattatori per diversi display. Grazie all'uscita VGA, DVI e HDMI, è possibile collegare un computer laptop a praticamente qualsiasi display.

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB-C supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Tutte le uscite (HDMI, VGA, DVI) supportano risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200.

Questo pratico adattatore USB-C plug-and-play è l'accessorio da viaggio perfetto. Adattandosi facilmente nella borsa del computer laptop e dotato di tre opzioni di uscita video, rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device), ovunque si vada.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display quando si è in viaggio
- Collegamento di un computer laptop BYOD a un display VGA, DVI o HDMI in ufficio o a scuola
- Collegamento di un monitor VGA, DVI o HDMI a un computer USB-C per l'uso come monitor secondario

## Caratteristiche

- **ADATTATORE VIDEO MULTIPORTA USB C 3 IN 1:** questo adattatore da USB C a HDMI VGA o DVI per display multipli è una soluzione hub video portatile che consente di collegare il MacBook o il laptop Windows (o un altro dispositivo) praticamente ovunque
- **SUPPORTO DELLA RISOLUZIONE 4K:** sperimentate una qualità d'immagine sorprendente quando collegate questo convertitore multi display USB C al vostro monitor, schermo o proiettore che supporta le risoluzioni UHD 4K sull'uscita HDMI
- **PERFETTO PER I VIAGGI:** Massimizzate la vostra portabilità video con questo adattatore per schermi multipli USB C - Supporta qualsiasi sistema operativo e consente agli utenti di collegarsi a qualsiasi schermo o proiettore, sia in ufficio che in viaggio
- **COMPATIBILITÀ THUNDERBOLT 3:** questo convertitore multiporta si collega al vostro notebook USB C o TB3 che trasmette un segnale video in modalità DP Alt. Funziona con laptop USB C, compresi i dispositivi come MacBook Pro, Chromebook o Lenovo Yoga
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo adattatore per display multipli USB C è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA
ID chipset	ITE - IT6224FN

---

## Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 30Hz
Risoluzioni supportate	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720  VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Uscita HDMI - Audio surround 7.1  Uscita DVI - Audio stereo a 2 canali  DVI - No Audio Support  VGA - No Audio Support
Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.

---

## Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)  1 - DVI-I (29 pin)  1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

## Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
-----------------------------	--

Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa)  Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore da viaggio USB-C
--------------------------	---------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

3 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.