

Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

ID del Producto: CDPVGDVHDBP




Este adaptador de video multipuerto USB-C™ constituye una solución para conectar su laptop equipada con USB Type-C a su pantalla VGA, DVI o HDMI®.

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 3 en 1. Con salidas VGA, DVI y HDMI, podrá conectar su laptop a casi cualquier pantalla.

La salida HDMI de este adaptador de vídeo USB-C es compatible con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

El práctico «dongle» (llave) USB-C plug-and-play es el accesorio ideal de viaje. Ya que cabe cómodamente en el maletín de su laptop y le ofrece tres opciones de salida de video, el adaptador de video USB-C es la solución ideal para aplicaciones tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su laptop BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI o HDMI en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte una pantalla VGA, DVI o HDMI a su laptop equipada con USB-C, a fin de utilizarlo como pantalla secundaria

Características

- **ADAPTADOR DE VIDEO MULTIPUERTO USB C 3 EN 1:** Este adaptador de video múltiple USB C a HDMI VGA o DVI es una solución de hub de video portátil, que le permite conectar su MacBook o su laptop Windows (u otro dispositivo) prácticamente en cualquier lugar
- **SOPORTE DE RESOLUCIÓN DE 4K:** Experimente una calidad de imagen asombrosa cuando conecte este conversor multipantalla USB C a su monitor, pantalla o proyector que admita resoluciones UHD 4K en la salida HDMI
- **IDEAL PARA VIAJAR:** Maximice su portabilidad de video con este adaptador de pantalla múltiple USB C. Compatible con cualquier sistema operativo, permitiendo a los usuarios conectarse a cualquier pantalla o proyector en la oficina o en viajes
- **COMPATIBILIDAD CON THUNDERBOLT 3:** Se conecta a su laptop USB C o TB3 que pasa una señal de video en modo Alt de DP. Funciona muy bien con cualquiera de sus laptops USB C, incluyendo MacBook Pro, Chromebook o Lenovo Yoga
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI. Este adaptador de pantalla múltiple USB C está respaldado por 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA

ID del Conjunto de Chips ITE - IT6224FN

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1 Salida DVI - Audio estéreo de 2 canales DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines) 1 - DVI-I (29 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
 Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]

Longitud del Producto 3.3 in [8.5 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [51.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Ancho de la Caja 4.8 in [12.2 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C de viaje

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.