

USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA

Productcode: CDPVGDVHDBP



Deze USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI of HDMI® scherm.

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 3-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI en HDMI uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten.

De HDMI-uitgang op deze USB-C videoadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. Alle uitgangen (HDMI, VGA, DVI) kunnen high-definition resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

De handige plug & play USB-C dongle is het perfecte reisaccessoire. De USB-C-beeldschermadapter past gemakkelijk in uw laptoptas en heeft drie videoweergaveopties, de ideale oplossing voor Bring Your Own Device (BYOD) applicaties, waar u ook heen gaat.

De CDPVGDVHDBP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent
- Sluit uw BYOD laptop aan op een beschikbaar gesteld VGA, DVI of HDMI scherm op het werk of op school

- Sluit een VGA, DVI of HDMI scherm aan op uw USB-C computer, en gebruik dit als tweede scherm

Eigenschappen

- Maximaliseer uw videocompatibiliteit met een 3-in-1 USB-C beeldschermadapter: USB-C naar VGA, DVI of HDMI
- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD-resoluties tot 4K bij 30 Hz
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 en USB Type-C met DP Alt Mode
- Eenvoudig installeren, gebruiken en opbergen

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA HDMI - 1.4

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720



Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI output - 7.1 surround sound DVI output - 2-kanaals stereoaudio
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.

Connector(en)

Connector A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	HDMI (19-polig)
	DVI-I (29-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Notitie	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend) Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.9 in [15 cm]



Lengte product	3.3 in [85.0 mm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	1.8 oz [51.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [55.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C reisadapter
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

