

USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

Produkt ID: CDPVGDVHDBP



Denna USB-C™-videoadapter med flera portar erbjuder en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Undvik besväret med att bära med dig olika adapterar för olika skärmar med denna 3-i-1-USB-C-adapter. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst.

HDMI-utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD 4K-upplösning, vilket ger fyra gånger bättre bildkvalitet med hög upplösning på 1080p. Alla utgångar (HDMI, VGA, DVI) kan stödja HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Den praktiska plug-and-play USB-C-dongeln är det perfekta resettillbehöret. Det är enkelt att få plats med USB-C-bildskärmsadaptern i din väska och den har tre videoutgångar. En idealisk lösning för dina BYOD-tillämpningar, vart du än är på väg.

CDPVGDVHDBP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
- Anslut din bärbara BYOD-dator till en befintlig VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet eller i skolan
- Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din USB-C-dator och använd den som en sekundär

bildskärm

## Funktioner

- Maximera din videokompatibilitet med en 3-i-1 USB-C-bildskärmsadapter: USB-C till VGA, DVI eller HDMI
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz
- Thunderbolt™ 3 och USB Type-C™ med DP Alt-lägeskompatibilitet
- Enkel att installera, använda och förvara

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA

---

### Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz
Stödda upplösningar	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720  VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720

Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud  DVI-utgång - stereoaudio i 2 kanaler
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.

---

#### Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	HDMI (19-stifts)
	DVI-I (29-stifts)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Obs.	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande)  Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	3.3 in [85.0 mm]
Produktbredd	1.8 in [45.0 mm]

Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt vikt	1.8 oz [51.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C-reseadapter
-----------------	-------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

