

Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

ID del Producto: CDPVGDVHMDMP



Este adaptador de video multipuerto USB-C™ plateado ofrece una solución portátil para la conexión de su computador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en gris espacial (CDPVDHMDPSG) y rosa dorado (CDPVDHMDPRG).


Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su computador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su computador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color plateado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de video USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El modelo CDPVGDVHMDMP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con su MacBook plateado
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 30Hz
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio
- FÁCIL DE USAR: Este adaptador admite una configuración plug-and-play sin controladores y es totalmente compatible con varias plataformas: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link

	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Especificaciones Generales El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.

MTBF 654,111 horas

Conector(es)

Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)

Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Nota Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

La salida VGA no funciona con MacBook M1, M1 PRO y M1 MAX

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR de 40% a 50%

Características Físicas

Color Plata

Longitud del Cable 4.3 in [110 mm]

Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.8 oz [108 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.1 oz [174.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje
---------------------	----------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.