

Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

ID del Producto: CDPVGDVHMDMP



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ plateado ofrece una solución portátil para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort. El adaptador también está disponible en gris espacial (CDPVDHMDPSG) y rosa dorado (CDPVDHMDPRG).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 4 en 1. Con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla, lo cual representa una solución práctica plug-and-play al viajar o desplazarse por trabajo en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El adaptador USB Type-C tiene una caja de aluminio diseñado para armonizar con el color plateado de su MacBook y es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C. Con cable integrado USB-C y gestor magnético de cables, este adaptador de vídeo USB-C se puede guardar de forma fácil y práctica al viajar.

El modelo CDPVGDVHMDMP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook de uso BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort (mDP) secundario a su MacBook

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad con vídeos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con su MacBook plateado
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 30Hz
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 1.4
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2
ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI y mDP - Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
	Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
MTBF	654,111 horas

Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
------------	--



Conector B	Mini DisplayPort (20 pines)
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	DVI-D (25 pines)
	HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Nota	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR de 40% a 50%

Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Cable	4.3 in [11 cm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	3.8 oz [108 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.5 oz [184 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Adaptador A/V de viaje

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

